

# PRODUKTDATENBLATT

## DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 3000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Einbau-Slim-Downlight mit integriertem Treiber



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlanke Form
- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Integrierter Treiber



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	4,50 W
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	240 lm
<b>Lichtausbeute</b>	56 lm/W


Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	-
------------------------	---

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	85,0 mm
<b>Höhe</b>	37,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	60,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	POLYPROPYLENE (PP)/POLYAMID
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/ERP/RoHS/REACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573055	Faltschachtel 1	40 mm x 245 mm x 246 mm	83,00 g	2.41 dm <sup>3</sup>
4058075573062	Versandschachtel 6	437 mm x 266 mm x 278 mm	888,00 g	32.32 dm <sup>3</sup>
4058075642980	Versandschachtel 36	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.