

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Magnet 3 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Flache Unterbauleuchte, Magnetschiene für flexible Spotmontage



ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbauleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regal- und Unterbauleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Regale

PRODUKTVORTEILE

- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Klares modernes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 4.000 K



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	9,50 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	600 lm
Lichtausbeute	60 lm/W


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Bewegung
------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Länge	645,0 mm
Breite	71,0 mm
Höhe	59,0 mm
Produktgewicht	368,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Plastic
Produktfarbe	Weiß

Gehäusefarbe	Weiß
---------------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+40 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	30000 h
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	RoHS/REACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075575677	Faltschachtel 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501,00 g	2.70 dm ³
4058075575684	Versandschachtel 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599,00 g	26.53 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.