

# EZVIZ LC3 - eine intelligente Drei-In-Eins Wandleuchte mit integrierter Kamera und Sirenenalarm

EAN: 6941545604206

EZVIZ LC3 ist eine innovative Kombination aus einem Lichtscheinwerfer mit einstellbarer Lichtintensität und einer leistungsstarken 4 MP-Sicherheitskamera, die die Sicherheit Ihres Zuhauses deutlich erhöht – Tag und Nacht mit Sirenenalarm-Funktion. Der LC3 fügt sich als elegante Außen-Wandleuchte mit Bewegungsmelder in jedes Zuhause ein und beleuchtet dunkle Ecken mit intelligenter Fernsteuerung. Die LC3 verfügt über eine Sicherheitskamera mit KI-gesteuerter Personenerkennung, Sirenenalarm und Zwei-Wege-Audio zur effizienten Überwachung Ihrer Außenbereiche wie Eingänge, Terrassen, Flure, Hofanlagen, Treppenhaus und vieles mehr.

Mit einer einstellbaren LED-Wandleuchte bis maximal 700 Lumen bietet das EZVIZ LC3 eine einfache, energiesparende, individuelle Beleuchtung mit einfacher Steuerung über die EZVIZ-App. Verwenden Sie das LC3 wahlweise, um Ihr Zuhause zu beleuchten, um somit eine angenehme Atmosphäre im Freien zu schaffen. Im Falle, wenn Personen oder Bewegungen erkannt werden, wird ein Sirenen-Alarm gesendet.



Durch die helle und deutliche Videowiedergabe in Verbindung mit der 4 MP-Kamera bietet die LC3 eine hohe Bildqualität mit genauen Konturen und scharfen Details. Ideal für die Überwachung großer Räumlichkeiten.

Mit einer großen F2.3-Blende und Nachtsicht bis maximal 10 Metern werden auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Bilder wiedergegeben. Sowohl bei Tag und auch bei Nacht unterstützt die LC3 die Überwachung dank der Farb-Nachtsicht, die automatisch oder manuell über die integrierte Beleuchtung aktiviert werden kann. \*

*\*Die Farbnachtsichtfunktion wird aktiviert, wenn das Licht auf maximale Helligkeit eingestellt ist.*

Mit einem eingebauten künstlichen Intelligenz-Chip (Deep Learning) kann das LC3 menschliche Konturen und Fahrzeuge erkennen und in Echtzeit von anderen sich bewegenden Objekten unterscheiden. Damit werden die wichtigen Meldungen optimiert und der Empfänger erhält nur die Push-Benachrichtigungen, die sicherheitstechnisch von Bedeutung sind.

Die LC3 ist eine Kamera und Tür-Alarmanlage in einem. Die Kamera erkennt unbefugte Besucher oder Fahrzeuge und kann automatisch eine laute 100 dB Sirene auslösen und den Scheinwerfer einschalten - ein hervorragender Schutz für Ihr Zuhause.

Mit einem Antippen Ihres Smartphones können Sie jeden an Ihrer Haustür hören und mit ihm sprechen! Die LC3 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie Ihre Besucher jederzeit und überall mühelos begrüßen oder ungebetene Gäste abweisen können.

Mit dem kompakten Design bietet der EZVIZ LC3 ein breites, diagonales Sichtfeld von bis zu 157°. Damit werden die toten Winkel bei der Überwachung minimiert. Für einen maximalen Erfassungsbereich kann die Kamera manuell gedreht und auf den gewünschten Blickwinkel eingestellt werden.

EZVIZ LC3 sorgt dafür, dass Sie auch mit einer instabilen Internetverbindung in Ihrem Garten, vor Ihrer Haustür, die weit von einem WLAN-Router entfernt sind, eine gute Datenkommunikation haben. Die integrierte Doppelantenne des LC3 mit Wanddurchdringung und Anti-Interferenz-Funktionen bewältigt auch Übertragungen über große Entfernungen und liefert eine stabile Leistung.

Die LC3-Kamera verfügt über ein IP65-zertifiziertes Gehäuse, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser bietet und somit einen dauerhaften Schutz auch unter besonderen Wetterbedingungen gewährleistet.

Der LC3 verfügt über eine hochmoderne H.265-Videokomprimierungstechnologie, die eine bessere Videoqualität erzielt und nur die Hälfte der Bandbreite und des Speicherplatzes benötigt, die der bisherige H.264-Standard erforderte.

Die LC3 ist mit einer eingebauten 32 GB eMMC Speicher ausgerüstet. Die eingebaute Speicherkapazität sorgt jederzeit für eine einfache und sichere Videospeicherung. Wahlweise können Sie sich auch für eine externe Speichermöglichkeit entscheiden, indem Sie Ihre Daten mit einem Service-Abonnement\* auf EZVIZ CloudPlay speichern. Auf diese Weise sind Ihre Daten sicher, falls Ihr Gerät beschädigt wird oder verloren geht.

*\*Dieser Service ist kostenpflichtig.*

## Produkthighlights:

- 4 MP 2K Auflösung
- KI-gestützte Personenerkennung
- Nachtsicht bis zu 10 m
- Helligkeit 700 Lumen
- Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher
- Zwei-Wege-Audio
- Sichtfeld 157° diagonal
- 2,4 GHz WLAN mit Dual-Antennen
- Gehäuse Staub- und wassergeschützt IP65
- Funktioniert mit Google Assistant & Amazon Alexa

## Lieferumfang:

- EZVIZ LC3 Intelligente Sicherheitswandleuchte und Kamera
- Montagematerial
- Kurzanleitung
- Bohrschablone

## Technische Spezifikationen:

<b>Modell</b>		CS-LC3-A0
<b>Licht-Parameter</b>	<b>Lampe</b>	1
	<b>LED</b>	SMD-LED
	<b>Helligkeit</b>	700 Lumen (+/-10 %)
	<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
	<b>Lebensdauer</b>	30.000 Std. bei 25 °C Temperatur
	<b>LED-Helligkeit</b>	Helligkeit einstellbar
<b>Kamera</b>	<b>Max. Auflösung</b>	4 MP (2560 × 1440)
	<b>Blickwinkel der Kamera</b>	157° (diagonal), 140° (horizontal), 75° (vertikal)
	<b>IR-Reichweite</b>	Max. 10 m
	<b>Schutzgrad</b>	IP67
<b>Video</b>	<b>Kompressionsstandard</b>	H.264 / H.265
	<b>Bildgeschwindigkeit</b>	Max. 30 fps; automatische Anpassung während der Netzwerkübertragung
	<b>DNR</b>	3D-DNR
	<b>WDR</b>	Unterstützt
<b>Audio</b>	<b>Audioeingang</b>	Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
	<b>Audioausgang</b>	Integrierter Lautsprecher
	<b>Audioqualität</b>	Rauschunterdrückung
<b>Funktionen</b>	<b>Intelligenter Alarm</b>	KI-gestützte Personenerkennung
	<b>Dual-Antennen</b>	Unterstützt
	<b>Zwei-Wege-Audio</b>	Unterstützt
	<b>Allgemeine Funktion</b>	Anti-Flicker-Funktion, Dual-Stream, Passwortschutz, Wasserzeichen
<b>Netzwerk</b>	<b>WLAN</b>	802.11 b/g/; 2,4 GHz ; 2T2R, Dual-Antenne
	<b>Netzwerkconfiguration</b>	AP-Kopplung
<b>Speicherung</b>	<b>Lokaler Speicher</b>	Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher
	<b>Cloud-Speicher</b>	EZVIZ-Cloud-Speicher
	<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis 50 °C
	<b>Feuchtigkeit</b>	95 % oder weniger (nicht kondensierend)
	<b>Stromversorgung</b>	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz
	<b>Stromverbrauch</b>	Max. 30 W
	<b>Schutzgrad</b>	IP65
	<b>Produktabmessungen</b>	86 x 280 x 120 mm
	<b>Verpackungsabmessungen</b>	156 x 152 x 230 mm
<b>Nettogewicht</b>	1038 g	