

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | Smarte WiFi 3-fach Steckdosenleiste mit smarten USB Anschlüssen



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- USB Anschlüsse zur Stromversorgung

Produktvorteile

- Smarte Steckdosenleiste: Einfache Ansteuerung verschiedener Geräte über smarte Steckdosen und smarte USB Anschlüsse
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Energiezähler: Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten

Produkteigenschaften

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0) oder über WiFi Fernbedienung möglich
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Smarte 3-fach Steckdosenleiste mit 4 smarten USB Anschlüssen (je zwei Typ A und C)
- Jede Steckdose ist individuell steuerbar und die USB Buchsen sind als eine Gruppe gesteuert
- Energiezähler
- Zeitplanung
- 1,5 m Netzkabel für flexible Installation
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Maße & Gewicht

Produktgewicht	800,00 g
Länge	350,0 mm
Breite	65 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	65 mm
Höhe	40 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	40 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Material Abdeckung	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
--------------	---

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ MULTI POWER SOCKET, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ MULTI POWER SOCKET nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075594784	Faltschachtel 1	72 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	2.56 dm ³
4058075594791	Versandschachtel 4	387 mm x 196 mm x 155 mm	3805.00 g	11.76 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.