

Produktinformation

90 10 165 BK

KNIPEX CutiX®

Universalmesser



- Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden
- Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingenrückseite ausüben, kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge
- Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss
- Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben
- Handlich: 165 mm lang, ca. 111 g leicht
- Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen in der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar
- Geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingenformen: glatt, gewellt, mit Haken
- Liegt angenehm in der Hand durch schlanke Form und viele Griffzonen: festes und rutschesicheres Greifen, komfortables Halten
- Flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der Schieber
- Zuverlässige Klingenaufnahme: Sicherer Halt der Klinge durch gehärteten Stahlstift
- Hinteres Griffende geschlossen: Kein Herausrutschen von Klingenschieber und Klinge
- Befestigungsöse für Werkzeugsicherung mit KNIPEX Tethered Tools* System

Allgemein

Artikel-Nr.	90 10 165 BK
EAN	4003773087533
Gewicht	142 g
Abmessungen	165 x 40 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Zwei Ersatzklingen in gesichertem Griffmagazin



Robustes Magnesiumgehäuse mit rutschfesten Griffzonen



Kein unabsichtliches Verstellen durch flache, ins Gehäuse eingepasste Schieber



Durch die innovative Klingenstabilisierung lässt sich sicherer Druck direkt auf die Klinge ausüben.




Ergonomische Form mit vielen Greifzonen ermöglicht sicheres und präzises Arbeiten.




Flexibel: Je nach Bedarf ist die Klinge starr oder biegsam nutzbar.






Flink wieder scharf: Die Klingen lassen sich ohne Werkzeug und mit nur einem Knopfdruck wechseln.









Geeignet für fast alle gängigen 18-mm-Abbrechklingen

Zugstabile Klingenverriegelung und Klingensicherungsstift aus gehärtetem Stahl

