

# LogiLink®



e-Learning-LED-Arbeitslampe  
mit 3 Farbtemperaturen & Dimmer

Art.-Nr.: UA0372



## Keine Bildschirmspiegelung und kein Flackern

Die USB-betriebene e-Learning-LED-Arbeitslampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und die Augen wirksam geschützt.



RoHS  
compliant



\*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.  
\*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0372



4 052792 062724

Made in China

# LogiLink®

e-Learning-LED-Arbeitslampe  
mit 3 Farbtemperaturen & Dimmer

Art.-Nr.: UA0372




## Platzsparend

Clip-On-Design zur Anbringung der Arbeitslampe auf dem Monitor. Der Clip passt auf jeden Monitor mit einer Dicke von 1–3 cm und kann im Winkel verstellt werden.



## Drei Beleuchtungsmodi

Umschaltmöglichkeit zwischen warmem Licht, natürlichem Licht und kaltem Licht durch integrierte Steuerung. Das warme Licht lässt Sie entspannen und das kühle Licht ermöglicht Ihnen Konzentration und Steigerung der Arbeitseffizienz.



\*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.  
\*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0372



Made in China

# LogiLink®



e-Learning-LED-Arbeitslampe  
mit 3 Farbtemperaturen & Dimmer

Art.-Nr.: UA0372

## USB-Power

Schließen Sie einfach das USB-Kabel an den USB-Anschluss, den USB-Steckdosenadapter oder an ein Ladegerät an, um die Arbeitslampe mit Strom zu versorgen.

Perfekt geeignet als Büroleuchte, Leselicht und Arbeitstischlampe für Studenten, Grafikdesigner und Büroangestellte.



## Spezifikation:

USB-Eingang	DC 5 V/1 A (5 W max.)
Lichtquelle	84 x SMD3014 LEDs
Beleuchtungsbreite	40 cm
Beleuchtungswinkel	120°
Farbtemperatur	2800 –6500 K
Steuerelemente	Ein/Aus-Taste, Farbtemperaturschalter, Dimmer-Tasten
Material	ABS und Aluminiumlegierung
Abmessungen	40 x 2,08 x 1,92 cm
Gewicht	310,5 g
Kabellänge	2,1 m

## Verpackungsinhalt:

- » 1x e-Learning-LED-Arbeitslampe
- » 1x Halterung
- » 1x Gebrauchsanweisung

## Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 435 x 135 x 50 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,5 kg
- » Maße VPE: 520 x 450 x 280 mm
- » Menge VPE: 20 Stück
- » Gewicht VPE: 11 kg



\*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.  
\*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0372



Made in China

Best Connectivity