



EAN: 4013288221278
Teilenr: 05134025001
Artikel-Nr: Wera 2go E 1

Abmessung: 370x345x140 mm
Gewicht: 7300 g
Ursprungsland: DE (05)
Zolltarifnr.: 82032000

- Umfangreiches 73-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Elektroinstallationen im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16-teiliges Griff-/Wechselklingen VDE-Set) für 4-fache Schraubgeschwindigkeit und Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed Knarrensatz (1/4", 28-teilig)
- Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig)
- Mit Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE Schraubendreher - davon 2 mit Edelstahlklinge zur Vermeidung von Fremdrost bei Edelstahlobjekten

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallationen mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.



Weblink
https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
 05134025001 - 4013288221278


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Schnelldreher




Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Niedriger Rückschwenkwinkel



Über die Eckweitenprismen im Maul wird ein Rückschwenkwinkel von nur 30° ermöglicht.

Weblink


https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

Wera Edelstahlwerkzeuge.




Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).

Take it easy Werkzeugfinder



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die aufgelasserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Satz-Inhalt:

Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig

05004351001

1x 3-teilig



8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig



05004016001

1x 28-teilig



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig



05022210001

1x 9-teilig



Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16-teilig



05006640001

1x 16-teilig



932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm



05018266001

1x 1,2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm



05022734001

1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 2 x 100 mm



05022741001

1x PZ 2 x 100 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm



05006125001

1x 1,2 x 6,5 x 150 mm



160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm



05006440001

1x 0,6 x 3,5 x 100 mm



6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001

1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



KNIPEX Kombizange 160 mm 01 06 160

1x KNIPEX Kombizange 160 mm 01 06 160



KNIPEX Abisolier-Seitenschneider 14 26 160

1x KNIPEX Abisolier-Seitenschneider 14 26 160



KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200

1x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200



KNIPEX Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250

1x KNIPEX Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250



KNIPEX Kabelmesser 98 52

1x KNIPEX Kabelmesser 98 52



KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01

1x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01



PUK® 2200 Kleinsägebogen

1x PUK® 2200 Kleinsägebogen



Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202

1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775

1x STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775



STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281

1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281



STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104

1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104



PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400

1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400



Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00

1x Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00



Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00

1x Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de