

Reolink Argus 2E

100% kabellose WLAN Überwachungskamera mit Akku- und Solarbetrieb

EAN: 6972489770016

Die **Reolink Argus 2E** ist eine Überwachungskamera, die sich durch eine hervorragende Bildqualität, eine unkomplizierte Montage und Einrichtung sowie durch 2-Wege-Audio auszeichnet. Darüber hinaus kann sie dank ihres Akkus und Ihres WLANs überall montiert oder positioniert werden. So sind Sie überall abgesichert, egal wo und wann.

Mit wiederaufladbarem **Akku** ist die Kamera einfach und problemlos zu installieren - ohne Verkabelung und ohne Einschränkung des Stromanschlusses. Selbst im Falle eines Stromausfalls ist die Überwachung ununterbrochen gewährleistet.



****Der Akku ist fest installiert und kann nicht entfernt werden.***

Wenn Sie die Kamera an das wetterfeste **Reolink Solarpanel** anschließen, arbeitet sie energiesparend und umweltfreundlich. Mit nur ein paar Stunden Sonnenlicht bleibt die Überwachungskamera dann für eine lange Zeit aufgeladen.

****Das Solarpanel ist separat erhältlich und funktioniert NUR mit Reolink Funkkameras.***

Mit **1080p Full HD** sehen Sie bei der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe alles noch detaillierter und mit einem besseren optischen Ergebnis. Dank des CMOS-Sensors haben Sie auch bei **Nacht** eine optimale Bildqualität (bis zu 10 m).

Mit Hilfe der **PIR-Technologie** werden sich bewegende Wärmequellen, wie z. B. Personen, erkannt und Alarme ausgelöst. Auf diese Weise werden Sie sofort benachrichtigt, wenn etwas in der Nähe passiert. Außerdem wird die Zahl der Fehlalarme reduziert, so dass kein Alarm durch Mücken oder Wind ausgelöst wird.

Dieses Modell verfügt über eine **Zwei-Wege-Audiofunktion**. Mit integriertem **Mikrofon und Lautsprecher** ermöglicht es ein Gespräch in Echtzeit in beide Richtungen.

Mit einer Kapazität von bis zu **128 GB Micro SD-Karten** können Sie Ihre Aufzeichnungen frei auf der SD-Karte speichern.

Mit der **kostenlosen Reolink-App** auf Ihrem Smartphone (iOS / Android) oder dem Client auf Ihrem Computer (Windows / Mac) können Ihre Objekte in Echtzeit und zu jeder Zeit angezeigt und kontrolliert werden.

Zeitraffer: Erstellen Sie Ihre eigene Videogeschichte

Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten.

Die **Reolink Argus 2E** Überwachungskamera ist wetterfest (IP65) und ermöglicht einen flexiblen Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Hauptmerkmale

- 100% kabellos - mit Akku und 2,4-GHz-WLAN
- 1080p FULL HD-Auflösung
- Wiederaufladbare Akku mit großer Kapazität
- Unterstützt Solarbetrieb mit Reolink Solarpanel
- Zwei-Wege-Audio
- Nachtsicht bis zu 10 m
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten (bis zu 128 GB)
- Unterstützt bewegungsaktivierte Aufzeichnung
- PIR-Bewegungssensor und Benachrichtigungen
- Individuelle Alarmierung
- Integrierte Sirene
- Innovatives Installationsdesign
- Die einfachste Art von Fernzugriff über Smartphones dank der kostenlosen Reolink-App Reolink Client Software für den Zugriff am PC.
- Flexibel und überall platzierbar
- IP65 Wetterfest
- Funktioniert mit Google Assistent

Lieferumfang

- Argus 2E IP-Kamera
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitshalterung für Montage draußen (mit einem Klettverschluss)
- Standhalterung
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben
- Klettverschluss

Technische Daten

| | Modell | Reolink Argus® 2E |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Video & Audio | Bildsensor | CMOS-Bildsensor |
| | Videoauflösung | 1080p HD bei 15 fps |
| | Videoformat | H.264 |
| | Sichtfeld | Mit festem Objektiv, 120° Diagonal |
| | Nachtsicht | Bis zu 10 m |
| | Zoom | 6x digitaler Zoom |
| | Audio | Mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon |
| PIR-Erkennung & -Alarmer | PIR-Erkennungsreichweite | Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m |
| | PIR-Erkennungswinkel | 100° Horizontal |
| | Audioalarm | Individuelle Alarm-Ansagen |
| | Andere Alarmer | Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten |
| WLAN | WLAN-Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| | Betriebsfrequenz | 2,4 GHz |
| | WLAN-Sicherheit | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Strom | Akku | 5200 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur) |
| | Solarstrom | Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel |
| | Gleichstrom | Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter |
| Speicherung | Lokale Speicherung | Unterstützt Micro SD-Karte von bis zu 128 GB |
| Arbeitsumgebung | Betriebstemperatur | -10 bis 55° C (14° bis 131° F) |
| | Witterungsbeständigkeit | Wetterfest |
| Größe & Gewicht | Größe | 96 x 61 x 58 mm |
| | Gewicht (inkl. Akku) | 230 g (8,1 oz.) |