


## KVMS 105-W75/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M105



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Messing vernickelt  |
| <b>Material Dichtung</b>             | EPDM                |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -40 °C              |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 100 °C              |
| <b>Schutzart</b>                     | IP54                |
| <b>Gewindeart</b>                    | M                   |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 105                 |
| <b>Steigung</b>                      | 2                   |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 20 mm               |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 73 mm               |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 78 mm               |
| <b>Schlüsselweite SW1</b>            | 105 mm              |
| <b>Schlüsselweite SW2</b>            | 115 mm              |
| <b>Eckmaß E1</b>                     | 114 mm              |
| <b>Eckmaß E2</b>                     | 127 mm              |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 88 mm               |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 30 N m              |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 30 N m              |
| <b>Hinweis</b>                       | * Ähnlich DIN 89280 |
| <b>Oberfläche</b>                    | Nickel              |
| <b>Bestellnr. vernickelt</b>         | 10016723            |
| <b>Typ</b>                           | KVMS 105-W75/Ni     |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 1                   |
| <b>ETIM-Klasse</b>                   | EC000441            |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

**GM 105/Ni**

10011708

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com