

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



35468
4-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusska
4002940354683
1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1.5mm² + Stecker
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
mit Erdspieß
für den Innen- und Außenbereich IP44
1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1.5mm² + Stecker
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
mit Erdspieß
für den Innen- und Außenbereich IP44

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 85444290900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Kunststoff / plastic
Produktfarbe schwarz/ black
CE Ja
anschlussfertig Ja
Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 120
Produkthöhe in mm 240
Produkttiefe in mm 100

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Schutzklasse I
Nennleistungsaufnahme in W 3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W 3680

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

dimmbar nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0
Elektrischer Leistungsfaktor 0
Zündzeit in Sekunden 0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen
Lichtstroms 0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
in % 0
Quecksilbergehalt in mg 0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspieß Ja
Vorschaltgerät 150

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Länge Anschlussleitung in mm	1500
------------------------------	------

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	160
Tiefe Einzelverpackung in mm	365
Höhe Einzelverpackung in mm	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	635
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,1
Palettenabnahme in Stk	140

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254