

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look



Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße



Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu dem Mindestanforderungen der ECE R112.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9006CBN
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	51,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1095 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	up to 5000 K ¹⁾

¹⁾ Gemessen mit Scheinwerfern

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	21,00 g
Länge	80,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	270 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P22d
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	9006CBN
---------------	---------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172215046 4062172215626
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172215046	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	134.00 g
4062172215053	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 360 Degree Image ZMP_4062590

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM