


BCA-48-D-BG

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW48



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 7031
NW	48
Außendurchmesser ED	54,4 mm
Ø Innen	45,1 mm
Profilweite A	6,2 mm
Breite B	4,2 mm
Biegeradius R	170 mm
Wandstärke S	0,8 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-48-D-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107133
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-48-50-BG	10106858
EBFS-48-63-BG	10106859
EMBFS-48-50-BG	10106891

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-48-63-BG	10106892
EMBFSI-48-50-BG	10106921
BCC-48-BG	10106938
EBF45-48-50-BG	10106955
EBF90-48-50-BG	10106973
EMBF45-48-50-BG	10106995
EMBF45-48-63-BG	10106996
EMBF90-48-50-BG	10107011
EMBF90-48-63-BG	10107012
EMBF45I-48-50-BG	10107339
EMBF90I-48-50-BG	10107362
EMBFSCG-48-50-BG	10107378
EMBF45CG-48-50-BG	10107992
EMBF90CG-48-50-BG	10108005
EBF45-48-63-BG	10108882
EBF90-48-63-BG	10108890

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com