


## EKVM 24/25-Z17/Cr

Erweiterungs-Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M24-M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Messing verchromt |
| <b>Material Dichtung</b>             | EPDM              |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>       | Messing verchromt |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -40 °C            |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 100 °C            |
| <b>Schutzart</b>                     | IP54              |
| <b>Gewindeart</b>                    | M                 |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 25                |
| <b>Steigung</b>                      | 1,5               |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 11 mm             |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 16 mm             |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 17,5 mm           |
| <b>Schlüsselweite SW1</b>            | 24 mm             |
| <b>Schlüsselweite SW2</b>            | 29 mm             |
| <b>Eckmaß E1</b>                     | 26 mm             |
| <b>Eckmaß E2</b>                     | 32 mm             |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 47 mm             |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 10 N m            |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 10 N m            |
| <b>Oberfläche</b>                    | Chrom             |
| <b>Bestellnr. verchromt</b>          | 10016904          |
| <b>Typ</b>                           | EKVM 24/25-Z17/Cr |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 1                 |
| <b>ETIM-Klasse</b>                   | EC000441          |

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

**GM 24/Cr**

10011532

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten