


EBF90-29-32-BK

Wellrohrverschraubung, 90° Winkel, Kunststoff, RAL 9005, NW 29 / M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

RUUS



hätogen



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	29
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Innen	26 mm
Ø Dichtung F	38 mm
Schlüsselweite SW	41 mm
Breite B	103,6 mm
Gesamtlänge TL	58 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EBF90-29-32-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106979
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMUF 32	10061774
BCA-S-29-BK	10107077
BCAV-S-29-BK	10107092
BCIV-S-29-BK	10107109
BCA-29-D-BK	10107124
BCAV-29-D-BK	10107138
BCAB-L-29-BK	10109187
BCAV-H-29-BK	10109204
BCIB-H-29-BK	10109226

30.08.2021

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com