


## EMBF45I-23-25-BK

Wellrohrverschraubung 45° Winkel Innengewinde Kunststoff/Messing RAL 9005, NW 23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

RUUS



halogen



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Innen	18 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	36 mm
Breite B	75,8 mm
Gesamtlänge TL	88,5 mm
Ausführung Verschraubung	45° Winkel
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBF45I-23-25-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107343
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## Empfohlenes Zubehör

<b>BCA-S-23-BK</b>	10107076
<b>BCAV-S-23-BK</b>	10107091
<b>BCIV-S-23-BK</b>	10107108
<b>BCA-23-D-BK</b>	10107123
<b>BCAV-23-D-BK</b>	10107137
<b>BCAB-L-23-BK</b>	10109186
<b>BCAV-H-23-BK</b>	10109203
<b>BCIB-H-23-BK</b>	10109225

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com