


## EMBF90I-10-16-BK

Wellrohrverschraubung, 90° Winkel, Innengewinde, Messing



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

RUUS



halogen



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	10
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Innen	7 mm
Schlüsselweite SW1	22 mm
Schlüsselweite SW2	20 mm
Breite B	67,7 mm
Gesamtlänge TL	45,9 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBF90I-10-16-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107363
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## Empfohlenes Zubehör

<b>BCA-S-10-BK</b>	10107072
<b>BCAV-S-10-BK</b>	10107087
<b>BCIV-S-10-BK</b>	10107104
<b>BCA-10-D-BK</b>	10107120
<b>BCAV-10-D-BK</b>	10107134
<b>BCAB-L-10-BK</b>	10109182
<b>BCAV-H-10-BK</b>	10109200
<b>BCIB-H-10-BK</b>	10109221

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com