


LED-Anbauleuchte, Solar 3,7 V/DC; mit Bewegungsmelder + Dämmerungsschutz

Artikel-Nr.: PAS541502



Installations- und Bedienungsanleitung



EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer
LED-Anbauleuchte
(Artikel-Nr.: PAS541502) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie
diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der
Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw.
vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	3,7 V/DC
Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung	1,6 W
Lichtfarbe / Kelvin	Warmwhite / 3000 K
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 54
Länge	152 mm
Breite	152 mm
Höhe / Tiefe	234 mm
Abstrahlwinkel	120°
Einsatzbereich	Außenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Abmessung Kopf

Länge	200 mm
Breite	124 mm
Höhe / Tiefe	20 mm

Verpackungsinhalt

• Solar-Anbauleuchte	1 x
• Montagematerial	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen an elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Die Leuchte muss einen Tag in Sonnenlicht geladen werden, bevor sie in Betrieb genommen werden kann.
- Bitte wählen Sie einen Platz für die Leuchte mit ausreichend Sonnenlicht.

Montage (siehe Zeichnung)

- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Ort.
- Montageplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial anschrauben. (siehe Zeichnung Rückseite)

Wichtig

- Bitte ändern Sie nichts am Solar Panel oder an der Batterie
- Bitte beachten Sie, dass die Betriebszeit beeinflusst wird, wenn nicht genug Sonnenlicht vorhanden ist.

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder hat eine Einrichtung, die kontinuierlich eine vorher eingestellte Zone überwacht und sofort die Leuchte einschaltet, wenn in dieser Zone eine Bewegung festgestellt wurde.

1. Wahlschalter Betriebsmodus

Einstellung des Betriebsmodus A oder B. Keine Auswahl entspricht dem Bereitschaftsmodus.

2. Betriebsmodus A

Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte kontinuierlich mit 15% der Gesamtleistung. Sobald der Sensor eine Bewegung registriert leuchtet die Leuchte mit voller Leistung.

3. Betriebsmodus B

Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte nur, wenn der Sensor eine Bewegung registriert.

4. Zeiteinstellung

Einstellung der Leuchtzeit von 8s - 8 min, bei registrierter Bewegung des Sensors.

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

