



Crowfoot-Schlüssel, metrisch

540

Art.-Nr. **02200032**
GTIN **4018754149193**
Modell **540 32**

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 32mm L.53mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Breite mm (b)	57 mm
Länge mm (L)	53 mm
S	30,5 mm
Schlüsselweite [mm]	32 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	15

Volumen (verpackt, dm3)	0.045375 dm3
Art.-Nr.	02200032
Gewicht (brutto, kg)	0,100
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754149193
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	95 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 8mm L.25.5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 9mm L.25.5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 10mm L.25.5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 11mm L.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 12mm L.34.3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 13mm L.34.3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 14mm L.37.7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 15mm L.37.7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 16mm L.37.7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 17mm L.42.5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 18mm L.42.5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 19mm L.42.5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 20mm L.42.4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 21mm L.44.5mm	4018754003570
02200022	540 22	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 22mm L.44.5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 23mm L.44.5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 24mm L.44.4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 25mm L.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 26mm L.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 27mm L.47mm	4018754149179
02200028	540 28	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 28mm L.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 30mm L.50mm	4018754149186

02200032	540 32	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 32mm L.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 34mm L.54.5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 36mm L.56.5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 40mm L.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 41mm L.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 42mm L.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 46mm L.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 50mm L.75mm	4018754141159

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal