

Leuchtmittel

00111446 LED-Kühlgerätelampe, 2W, E14, Neutralweiß



Highlighttext:

- energiesparender Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Kühlgeräten
- mit einer Gesamtlänge von gerade einmal 60 mm passt diese Lampe in nahezu jeden Kühlschrank oder Gefrierschrank
- auch optimal für Froster, Flaschenkühler, Nähmaschinen, Orientierungs- und Nachtlichter, in denen nur kleine Leuchtmittel eingesetzt werden können
- Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Verbraucherhinweis:

Diese Speziallampen sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Weiß
- Farbwiedergabeindex RA (min.): 80
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Betriebsspannung (AC): 230 V
- EAR Reg.Nr.: DE 38720470
- Energie Effizienz Label: F
- Energieverbrauch im Ein-Zustand: 2 kWh/1000h
- Farbkonsistenz: 2
- Farblich abstimmbare Lichtquelle: Nein
- Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.: 0,006 <
- Frequenz: 50 Hz
- Halbwertswinkel: 180 °
- L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen: 20000 h
- Lebensdauerfaktor für LED und OLED: 0,9
- Leistungsaufnahme (Pon): 2 W
- Lichtquellentyp: Ungebündeltes Licht
- Lichtstromerhalt (LED/OLED): 95 %
- Nutzlichtstrom (360°): 180 lm
- Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.: 0,006
- Verschiebungsfaktor bei Pon (min.): 0,43
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED Lampe
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 80
- Bauform: Birnchen T 25
- Brennweite: 360 °
- Dimmbar: Nein
- Farbtemperatur: 4000 K
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Kühlkörper/Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffüberzug
- Lampen Sockel: E 14
- Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe: 20 W
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- Durchmesser: 25 mm
- Höhe: 59 mm
- Nettogewicht: 15 g
- Lampenstrom: 20 mA

Leuchtmittel

00111446 LED-Kühlgerätelampe, 2W, E14, Neutralweiß

- Empfehlung für Entsorgung: Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Lampe ist Ersatz für Standardlampen der Größe: Mini Glühlampe
- Speziell geeignet für: Kühlgeräte

Lieferumfang:

- 1 LED-Kühlgerätelampe

 4 047443 470713	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
		00111446	10	1	1