

Produktdatenblatt | Produktzubehör (Abdeckung)

Artikelnummer:	KAK200
Serie:	
EAN:	4037293364461
Zolltarifnummer:	39169010900



Artikelbeschreibung

Kunststoff-Abdeckung ■ klar ■ 200cm
■ Material: UV-beständiges PMMA ■
Transmissionsgrad: ca. 90%

Abdeckung passend für verschiedene Aluminiumprofile. Durch die klare Abdeckung sind zwar die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips zu erkennen, gleichzeitig wird jedoch eine sehr hohe Lichtausbeute erreicht. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca. 90%

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	2000	Transparent	ja
Breite [mm]	15	Transmissionsgrad [%]	90
Höhe [mm]	8	Zubehör	ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Abdeckung	Ersatzteil	nein
Befestigungsart	einrasten	Gewicht [kg]	0,1
Werkstoff	Kunststoff	BEG	nein

Zubehör

APES100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APES200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APES300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESB100

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW200

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APESW300

Aluminium Eck-Profil für LED-Strips



APH100

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APF100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH200

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APF200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH300

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APF300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH39100

Aluminium H-Profil (doppel U) für LED-Strips



APFB100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH39200

Aluminium H-Profil (doppel U) für LED-Strips



APFB200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APH39300

Aluminium H-Profil (doppel U) für LED-Strips



APFB300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APHB100

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APFW100

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APHB200

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APFW200

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APHB300

Aluminium U-Profil (hoch) für LED-Strips



APFW300

Aluminium U-Profil (flach) für LED-Strips



APHT100

Aluminium T-Profil (hoch) für LED-Strips



APHT200

Aluminium T-Profil (hoch) für LED-Strips

