


# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8360 NFC



## Infrarot - Stirn - Thermometer SC 8360 NFC

- Messung über der Stirn - kontaktlos, oder Objekt
- 1 ca. Sekunde Messzeit
- 9 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
- Batteriebetrieb
- Auslesen der Speicherwerte durch NFC - OUCare App

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8360 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8360 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde.

Nach erfolgreicher Messung werden die neun letzten Messwerte werden gespeichert werden. Die beigefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen.

Installieren Sie die App OUCare von Google Play oder vom App Store. Mit der App OUCare können Sie nicht nur die Temperaturwerte auf ein Smartphone übertragen, sondern sie grafisch darstellen und Trends erkennen.



EAN 4022356836009  
Art.-Nr.:83600

CE  
0197

# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8360 NFC

## Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Stirn / Objekt
Messabstand	2 cm
Messbereich	Stirn: 32,0°C bis 43,3°C Objekt: 0 - 100°C
Messdauer	ca. 1 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Abweichung	Stirn: 35,5°C bis 42,0°C: +/- 0,2°C andere Bereiche: +/- 0,3°C Objekt: +/- 1,0°C
Fieberalarm	ab 37,5°C mit schneller Piep-Ton- Folge
Display	LCD-Display, 3 Digits, Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
Arbeits Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C, 15% bis 90% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis +50°C, 15% bis 90% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Batterie Info	2 x (R03, LR03 (1,5V), Kapazität 1050mAh, Gewicht 11 gr)
Batterie Lebensdauer	36 Monate
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Speicher	9 Messungen
NFC (nur beim SC 8360 NFC)	Letzter Messwert übertragbar
Abmessung	41,4 x 44 x 124 mm
Gerät Gewicht	ca. 88 g inklusive Batterie
Fabre	Weiß (blau Taste)
Zertifiziert nach	ISO 13485 und ISO 80601-2-56
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polieren, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



## Logistische Details

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.: 13.09.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

EAN 4022356836009  
Art.-Nr.:83600

CE  
0197