



## WD 5 P V-25/5/22

Extrem saugstark und energieeffizient: Der WD 5 P V-25/5/22 punktet mit einem 25-l-Kunststoffbehälter, der Steckdose für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, 5 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch.



### 1 Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen

- Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt.
- Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.



### 2 Herausragende Filterreinigung

- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.



### 3 Patentierte Filterentnahmetechnik

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette - ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.



### 4 Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

- Platzsparende Verstaung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



## WD 5 P V-25/5/22

- Flachfilter mit patentierter Filterentnahmetechnik
- Filterreinigung
- Praktische Zubehöraufbewahrung inkl. Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.628-306.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278662114	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Energieverbrauch</b>	<b>W</b>	1100
<b>Behältergröße</b>	<b>l</b>	25
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Farbe</b>	Gerätekopf gelb / Gerätebumper gelb / Behälter gelb	
<b>Nennweite Zubehör</b>	<b>mm</b>	35
<b>Anschlusskabel</b>	<b>m</b>	5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	8,43
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	418 × 382 × 653

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,2 / mit gebogenem Handgriff / Kunststoff	<b>Leistungsregulierung</b>	■
<b>Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz</b>	■		<b>Blasfunktion</b>	■
<b>Saugrohre</b>	<b>Stück × m / mm</b>	2 × 0,5 / 35 / Kunststoff	<b>Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf</b>	■
<b>Nass-/Trockensaugdüse</b>		Umschaltbar	<b>Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf</b>	■
<b>Fugendüse</b>	■		<b>Ablagefläche für Kleinteile</b>	■
<b>Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen</b>	■		<b>Komfortabler 3-in-1-Tragegriff</b>	■
<b>Vliesfilterbeutel</b>	<b>Stück</b>	1	<b>Kabelhaken</b>	■
<b>Flachfilter</b>		in herausnehmbarer Filterkassette	<b>Parkposition</b>	■
<b>Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik</b>	■		<b>Zubehöraufbewahrung am Gerät</b>	■
<b>Filterreinigungsfunktion</b>	■		<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Drehschalter (Ein / Aus)</b>	■		<b>Lenkrollen</b>	<b>Stück</b> 5

■ Im Lieferumfang enthalten.

# WD 5 P V-25/5/22 1.628-306.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Menge			Preis	Beschreibung	
<b>Filter</b>								
Flachfilter KFI 4410	1	2.863-005.0	1 Stück				Flachfilter für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger MV 4 bis MV 6 und WD 4 bis WD 6 für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.	■
Vliesfilterbeutel KFI 487	2	2.863-006.0	4 Stück				Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel mit hohem Staubrechhaltegrad. Deutlich längere Saugintervalle als mit Papierfilterbeutel. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger der Gerätefamilien MV 4 bis MV 6 und WD 4 bis WD 6.	□
<b>Düsen</b>								
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase	3	2.863-000.0	1 Stück				Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.	■
Extra lange Fugendüse	4	2.863-306.0	1 Stück				Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Autodüse	5	2.863-316.0	1 Stück				Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.	□
<b>Zubehörsätze</b>								
Saugpinselset	6	2.863-221.0	2 -teilig				Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Haushaltsset	7	2.863-002.0	2 -teilig				Das Haushaltsset beinhaltet eine umschaltbare Trockensaugdüse und eine Polsterdüse. Geeignet ist das praktische Zubehörsatz für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□
Absaugset für Elektrowerkzeuge	8	2.863-112.0	2 -teilig				Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.	□
Autoinnenreinigungsset	9	2.863-304.0	6 -teilig				Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörsatz für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.	□
<b>Spezialanwendungen</b>								
Bohrstaubfänger	10	2.863-234.0					Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.	□
Saugschlauchverlängerung	11	2.863-305.0					Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.	□
Verlängerungsaugrohr	12	2.863-308.0					Praktisches Verlängerungsaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.