



WD 6 P S V-30/6/22/T

Der WD 6 P S V-30/6/22/T ist ultra saugstark, energieeffizient und besitzt neben einem 30-l-Edelstahlbehälter ein 6 m langes Kabel, einen 2,2-m-Saugschlauch und eine integrierte Steckdose.



1 Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen

- Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt.
- Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.

2 Herausragende Filterreinigung

- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.

3 Patentierte Filterentnahmetechnik

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette - ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.

4 Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

- Platzsparende Verstaung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



WD 6 P S V-30/6/22/T

- Flachfilter mit patentierter Filterentnahmetechnik
- Filterreinigung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Anwendungen mit Elektrowerkzeugen

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.628-360.0	
EAN-Code	4054278661810	
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Energieverbrauch	W	1300
Behältergröße	l	30
Behältermaterial	Edelstahl	
Farbe	Gerätekopf gelb / Gerätebumper gelb /	
Nennweite Zubehör	mm	35
Anschlusskabel	m	6
Gewicht	kg	9,33
Abmessungen (L × B × H)	mm	418 × 382 × 693

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,2 / mit gebogenem Handgriff / Kunststoff	Drehschalter (Ein / Aus)	■
Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz		■	Leistungsregulierung	■
Saugrohre	Stück × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Edelstahl	Blasfunktion	■
Nass-/Trockensaugdüse		Umschaltbar	Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf	■
Fugendüse		■	Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf	■
Flexibler Saugschlauch	m / mm	1 / 35	Ablagefläche für Kleinteile	■
Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen		■	Komfortabler 3-in-1-Tragegriff	■
Vliesfilterbeutel	Stück	1	Kabelhaken	■
Flachfilter		in herausnehmbarer Filterkassette	Parkposition	■
Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik		■	Zubehöraufbewahrung am Gerät	■
Filterreinigungsfunktion		■	Ablassschraube	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Menge				Preis	Beschreibung	
Filter									
Flachfilter KFI 4410	1	2.863-005.0	1 Stück					Flachfilter für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger MV 4 bis MV 6 und WD 4 bis WD 6 für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.	■
Vliesfilterbeutel KFI 487	2	2.863-006.0	4 Stück					Extrem reißfester Vliesfilterbeutel mit hohem Staubrechhaltegrad. Deutlich längere Saugintervalle als mit Papierfilterbeutel. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger der Gerätefamilien MV 4 bis MV 6 und WD 4 bis WD 6.	□
Zubehörsatz									
Absaugset für Elektrowerkzeuge	3	2.863-112.0	2-teilig					Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.	■
Saugpinselset	4	2.863-221.0	2-teilig					Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Haushaltsset	5	2.863-002.0	2-teilig					Das Haushaltsset beinhaltet eine umschaltbare Trockensaugdüse und eine Polsterdüse. Geeignet ist das praktische Zubehörsatz für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□
Autoinnenreinigungssatz	6	2.863-304.0	6-teilig					Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörsatz für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.	□
Düsen									
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase	7	2.863-000.0	1 Stück					Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.	■
Extra lange Fugendüse	8	2.863-306.0	1 Stück					Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Autodüse	9	2.863-316.0	1 Stück					Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.	□
Spezialanwendungen									
Bohrstaubfänger	10	2.863-234.0						Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.	□
Saugschlauchverlängerung	11	2.863-305.0						Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.	□
Verlängerungssaugrohr	12	2.863-308.0						Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.