


Kanlux




Kanlux **SMART**

Neu Kanlux **SMART** **Leuchtmittel**



Kanlux





Steuerung der Kanlux **SMART** Produkte mit der mobilen Anwendung **SMART LIFE**



Kanlux

Kanlux SMART-Leuchtmittel gesteuert von Wi-Fi 2.4GHz und Bluetooth



Wie wird ein Leuchtmittel zu eine SMART LIFE Applikation hinzugefügt:

1



Laden Sie die SMART LIFE-App aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter. Registrieren Sie ein Benutzerkonto und melden Sie sich bei der App an.

2



Setzen Sie das passende Leuchtmittel in die Leuchte ein. Drücken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke des Fensters.

Wählen Sie die Kategorie „Beleuchtung“, und dann den Typ „BLE + Wi-Fi Beleuchtung“.

3



Bestätigen Sie, dass das Gerät für den Kopplungsprozess bereit ist. (Glühbirne blinkt schnell).

Wenn die Leuchte nicht schnell zu blinken beginnt, schalten Sie die Leuchte 3 Mal ein und aus mit einem klassischen Lichtschalter. Dadurch wird das Leuchtmittel zurückgesetzt und in Paarungsbereitschaft versetzt.

4



Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

Denken Sie daran, dass Kanlux SMART-Geräte im 2,4-GHz-Wi-Fi-Band arbeiten. Auf dem Bildschirm werden die Countdown-Zeit und die Kopplungsschritte angezeigt.

Weisen Sie das Gerät einem Raum in Ihrem Haus zu und beginnen Sie das Kanlux Smart-Leuchtmittel über die Anwendung zu steuern.

Technische Daten:


							
 33641	S A60 9W E27 RGB CCT	9W	E27	806lm	2700K - 6500K	180	
 33642	S A60 11,5W E27 RGB CCT	11,5W	E27	1055lm	2700K - 6500K	180	
 33640	S A60 7W E27 CCT	7W	E27	806lm	2700K - 6500K	320	
 33644	S C37 4,9W E14 RGB CCT	4,9W	E14	470lm	2700K - 6500K	180	
 33643	S GU10 4,7W RGB CCT	4,7W	GU10	325lm	2700K - 6500K	110	




S A60 9W
E27 RGB CCT



S A60 11,5W
E27 RGB CCT



S A60 7W
E27 CCT



S C37 4,9W
E14 RGB CCT




S GU10 4,7W
RGB CCT

Parameter:

- Stromversorgung: 220-240V~ 50Hz,
- Lebensdauer: >**15000h**
- Anzahl der Ein/Aus-Zyklen: >**25000**
- **Wi-Fi 2,4 GHz 16dBm**
- **Bluetooth**

Kanlux



Zu Hause kann die Beleuchtung auch mit Stimme gesteuert werden. **Kanlux SMART-Leuchtmittel funktionieren mit mit Amazon Alexa und Google Home.**

Kanlux

→ **RGB-, CCT- und DIMM-Funktionen**

Spielen Sie mit den Farben des Lichts und wählen Sie weißes Licht oder eine von 16 Millionen Farben für die Auswahl der perfekten Beleuchtung für Ihre Stimmung und die Aktivitäten.



→ **Funktion „Planen“**

Legen Sie Ihr tägliches Ritual des Aufwachens und Einschlafens fest, während derer das Licht, unabhängig von der Jahreszeit wird Sie allmählich in einen Zustand nächtlicher Ruhe versetzen. Entspannung oder Mobilisierung für den Einsatz am Morgen.

→ **Funktion „Countdown“**

Programmieren Sie die Uhrzeit, zu der das Licht automatisch ausschaltet.

→ **Intelligente Ereignisverknüpfungsfunktion „Automatisierung/Tap-to-Run“**

Automatisieren Sie die Beleuchtung in Ihrer Wohnung, verknüpfen Sie solche Ereignisse wie die Tageszeit, Ihre Anwesenheit im Haus und lassen Sie die Helligkeit einschalten, wenn Sie sie brauchen oder das gesamte Licht auszuschalten, wenn niemand mehr zu Hause ist.

→ **Funktion „Szenen“**

Verwenden Sie eine der acht vordefinierten Szenen mit vorprogrammierten Lichtparametern geeignet für die Arbeit, die abendliche Entspannung oder die Zeit mit Freunden.

Kanlux

→ Funktion „Biorhythmus“

Das Licht steuert unseren täglichen Tagesrhythmus. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und stellen Sie das Licht perfekt ein die zu Ihnen und Ihrem Rhythmus passen.



Kanlux



Kanlux SMART



Gut verpackt

kanlux.com