



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 1870 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,53 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl	39	29	22	19	17	15	14	11	9	8	7	6	5

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Trennsteg PEKD 40_-C

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LH 60X40_HC	2 m	weiß RAL 9003	24 m	Folie	ohne Schutzfolie
LH 60X40_HD	2 m	weiß RAL 9003	16 m	Karton	mit Schutzfolie
LH 60X40_P2	2 m	weiß RAL 9003	16 m	Karton	Selbstklebeband
8651_HB		weiß RAL 9003	10 / 170 Stk.	Folie / Karton	Endstück
8652_HB		weiß RAL 9003	10 / 140 Stk.	Folie / Karton	Verbindungsstück
8653_HB		weiß RAL 9003	10 / 270 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
8653R_HB		weiß RAL 9003	2 / 80 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel abgerundet
8654_HB		weiß RAL 9003	10 / 120 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8654R_HB		weiß RAL 9003	2 / 56 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück abgerundet
8655_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 120 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck -variabel
8656_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 190 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck -variabel
RLH 60X40_HB		weiß RAL 9003	100 / 2800 Stk.	Beutel / Karton	Abstandhalter