




Steckschlüssel-Garnitur 3/3 TCS- Einlage 97-teilig

TCS 40/456/52/78/19

Art.-Nr. 96832095

GTIN 4018754209224

Modell TCS 40/456/52/78/19



Bezeichnung.

Steckschlüssel-Garnitur

Eigenschaften.

- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 97-teilig:

- 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4" **Nr. 40TX**: E8; E10
- 5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 8 Schraubendrehereinsätze TORX® mit Bohrung 1/4" **Nr. 44KTXB**: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1 Steckgriff 1/4" **Nr. 400N**: L. 150 mm
- 1 Quergriff 1/4" **Nr. 404**: L. 116 mm
- 2 Verlängerungen 1/4" **Nr. 405**: L. 54; 100 mm
- 1 Kardangelenk 1/4" **Nr. 407**: L. 38 mm
- 1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
- 1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K**: L. 117 mm
- 4 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8" **Nr. 45TX**: E8; E10; E12; E14
- 3 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8" **Nr. 49**: 5; 6; 8 mm
- 2 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8" **Nr. 49TX**: T25; T45
- 1 Quergriff 3/8" **Nr. 425**: L. 165 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" **Nr. 427**: L. 76; 240 mm
- 1 Kardangelenk 3/8" **Nr. 428**: L. 46 mm
- 1 Reduzierstück **Nr. 431**: 3/8 auf 1/4"
- 1 Vergrößerungsstück **Nr. 432**: 3/8 auf 1/2"
- 1 Knarre 3/8" **Nr. 435-2K**: L. 193 mm
- 15 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/8" **Nr. 456**: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
- 2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54**: 10; 12 mm
- 4 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX**: T40; T50; T55; T60
- 1 Quergriff 1/2" **Nr. 506**: L. 300 mm
- 2 Verlängerungen 1/2" **Nr. 509**: L. 130; 255 mm
- 1 Kardangelenk 1/2" **Nr. 510**: L. 71 mm
- 1 Knarre 1/2" **Nr. 512-2K**: L. 265,5 mm

- 1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"
- 2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX**: T50; T55
- 2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 2054TX**: T40; T45

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Attribute.

Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4, 3/8, 1/2 "
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	530 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Schubladeneinteilung	3/3
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge	97 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96832095
GTIN	4018754209224
Gewicht (g)	7000 g
Volumen (verpackt, dm3)	16.8525 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	535
Breite mm (IFS)	350
Höhe mm (IFS)	90
Gewicht (brutto, kg)	8,300
Gewicht PAP (kg)	0,398
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	535
Breite (verpackt, mm)	350
Höhe (verpackt, mm)	90

Stückliste.



01010004
Steckschlüsseinsatz



01010005
Steckschlüsseinsatz



01010006
Steckschlüsseinsatz



01010007
Steckschlüsseinsatz



01010008
Steckschlüsseinsatz



01010009
Steckschlüsseinsatz



01010010
Steckschlüsseinsatz



01010011
Steckschlüsseinsatz



01010012
Steckschlüsseinsatz



01010013
Steckschlüsseinsatz



01010055
Steckschlüsseinsatz



01120003
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



01120004
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



01120005
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



01120006
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



01120008
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



01270008
Steckschlüsseinsatz



01270010
Steckschlüsseinsatz



01351008
Schraubendrehereinsatz
z



01351010
Schraubendrehereinsatz
z



01351015
Schraubendrehereinsatz
z



01351020
Schraubendrehereinsatz
z



01351025
Schraubendrehereinsatz
z



01351027
Schraubendrehereinsatz
z



01351030
Schraubendrehereinsatz
z



01351040
Schraubendrehereinsatz
z



02050005
IN HEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050006
IN HEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02050008
IN HEX-
Schraubendrehereinsatz
z



02100025
Schraubendrehereinsatz
z



02100045
Schraubendrehereinsatz
z



02110008
Steckschlüsseinsatz



02110009
Steckschlüsseinsatz



02110010
Steckschlüsseinsatz



02110011
Steckschlüsseinsatz



02110012
Steckschlüsseinsatz



02110013
Steckschlüsseinsatz



02110014
Steckschlüsseinsatz



02110015
Steckschlüsseinsatz



02110016
Steckschlüsseinsatz



02110017
Steckschlüsseinsatz



02110018
Steckschlüsseinsatz



02110019
Steckschlüsseinsatz



02110020
Steckschlüsseinsatz



02110021
Steckschlüsseinsatz



02110022
Steckschlüsseinsatz



02270008
Steckschlüsseinsatz



02270010
Steckschlüsseinsatz



02270012
Steckschlüsseinsatz



02270014
Steckschlüsseinsatz



03030010
Steckschlüsseinsatz



03030011
Steckschlüsseinsatz



03030012
Steckschlüsseinsatz



03030013
Steckschlüsseinsatz



03030014
Steckschlüsseinsatz



03030015
Steckschlüsseinsatz



03030016
Steckschlüsseinsatz



03030017
Steckschlüsseinsatz



03030018
Steckschlüsseinsatz



03030019
Steckschlüsseinsatz



03030021
Steckschlüsseinsatz



03030022
Steckschlüsseinsatz



03030024
Steckschlüsseinsatz



03030027
Steckschlüsseinsatz



03030030
Steckschlüsseinsatz



03030032
Steckschlüsseinsatz



03030034
Steckschlüsseinsatz



03050010
INHEX-
Schraubendrehereinsatz



03050012
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03100040
Schraubendrehereinsatz
z



03100050
Schraubendrehereinsatz
z



03100055
Schraubendrehereinsatz
z



03100060
Schraubendrehereinsatz
z



03131440
Schraubendrehereinsatz
z



03131445
Schraubendrehereinsatz
z



03131450
Schraubendrehereinsatz
z



03131455
Schraubendrehereinsatz
z



11010001
Steckschlüsselverlänge-
rung



11010006
Steckschlüsselverlänge-
rung



11020000
Kardangelenk



11050010
Steckgriff



11070000
Quergriff



11111010
Knarre



11180010
Bit-Halter



12010001
Steckschlüsselverlänge-
rung



12010003
Steckschlüsselverlänge-
rung



12020000
Kardangelenk



12030001
Reduzierstück



12030003
Vergrößerungsstück



12070000
Quergriff



12111010
Knarre



13010002
Steckschlüsselverlänge-
rung



13010003
Steckschlüsselverlängerung



13020000
Kardangelenk



13030002
Reduzierstück



13070000
Quergriff



13111010
Knarre

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal