



Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 14



Art.-Nr. **96401005**
GTIN **4018754080717**
Modell **OPEN BOX 14/17**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/17 6-22 17 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
- Ringseite 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz, 17 tlg., 6-22 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.

Der lange Hebelarm erfordert weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.



Organisierte Aufbewahrung.


Das Set findet seinen Platz in den Einsteckfächern einer praktischen Rolltasche. Dadurch lässt es sich bequem und platzsparend überall mitführen. Durchsichtige Netzeinsätze ermöglichen einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit deines Werkzeugs.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
Modell-Nr.	14/17
Jaws angled	10 °
Bereich	6-22
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	17 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96401005
GTIN	4018754080717
Gewicht (g)	1874 g
Volumen (verpackt, dm3)	3.4884 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in robuster Rolltasche
Tiefe mm (IFS)	340
Breite mm (IFS)	135
Höhe mm (IFS)	76

Gewicht (brutto, kg)	2,502
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	340
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	76

Stückliste.



40100606
Ringmaulschlüssel



40100707
Ringmaulschlüssel



40100808
Ringmaulschlüssel



40100909
Ringmaulschlüssel



40101010
Ringmaulschlüssel



40101111
Ringmaulschlüssel



40101212
Ringmaulschlüssel



40101313
Ringmaulschlüssel



40101414
Ringmaulschlüssel



40101515
Ringmaulschlüssel



40101616
Ringmaulschlüssel



40101717
Ringmaulschlüssel



40101818
Ringmaulschlüssel



40101919
Ringmaulschlüssel



40102020
Ringmaulschlüssel



40102121
Ringmaulschlüssel



40102222
Ringmaulschlüssel

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal