



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 geeignet für Montage auf Böden
 belastbar im Bereich des üblichen Betriebes in Wohnungen und Büros

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 2 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 60+180+60 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,28 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK07
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8
	max. Kabelanzahl	5	2	2

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LO 50_HD	2 m	weiß RAL 9003	32 m	Karton	-
LO 50_P2	2 m	weiß RAL 9003	32 m	Karton	Selbstklebeband
LO 50_KD	2 m	hellgrau (RAL 7035)	32 m	Karton	-
LO 50_LD	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	32 m	Karton	-
LO 50_L2	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	32 m	Karton	Selbstklebeband
8843_HB		weiß RAL 9003	2 / 328 Stk.	Folie / Karton	
8843_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 450 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
8843_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 450 Stk.	Folie / Karton	
8844_HB		weiß RAL 9003	2 / 288 Stk.	Folie / Karton	
8844_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 288 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8844_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 228 Stk.	Folie / Karton	
8824/44_HB		weiß RAL 9003	10 / 300 Stk.	Folie / Karton	Abzweigungsübergang (geeignet für den Übergang zum Bodenkanal LP 80x25)
8847_HB		weiß RAL 9003	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	
8847_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	Durchführungsstück (geeignet für den Übergang zur Kanaldose LK 80x28...)
8847_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	