

HyperDrive NET 6-in-2 USB-C Hub - Silber

SKU: GN28N UVP: £89.99 | €99.99

*The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., Annual 2021.



Formschlüssiger USB-C Hub für MacBook Pro® und MacBook Air®. Dieser leistungsstarke USB-C-Adapter fügt 6 Anschlüsse hinzu: Gigabit-Ethernet-Adapter, 4K HDMI, 100 W USB-C-Stromversorgung und mehr.

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE:

- Gigabit-Ethernet
- HDMI 4K @ 30 Hz
- 2 x USB-A 5 Gbp/s
- USB-C 40 Gbp/s 100 W
- USB-C 5 Gbp/s 60 W

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

SRP: £89.99 | €99.99

Colour: Silber

Garantie: Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie

EAN Code: 6941921145125

HTS: 8471800000

Produktabmessungen. (L x W x H) cm: 14.8 x 5.4 x 2 | 0.06kg

Abmessungen Verpackung . (L x W x H) cm: 9.19 x 2.70 x 18.60 | 0.15kg | Qty: 1

Abmessungen des Innenkartons. (L x W x H) cm: 28.79 x 10.39 x 20.50 | 1.33kg | Qty: 10

Abmessungen des Umkartons. (L x W x H) cm: 54.50 x 30.00 x 23.20 | 8.26kg | Qty: 50

Herkunftsland: CN

FUNKTIONEN

Schnelles und zuverlässiges Ethernet

Holen Sie sich die zuverlässigste und schnellste Internetverbindung für Arbeit, Freizeit und Videokonferenzen.

Kristallklare 4K 30 Hz HDR-Videoausgabe

Erleben Sie hochauflösendes 4K 30 Hz-Video auf HDMI-Displays (erfordert eine direkte HDMI-zu-HDMI-Verbindung).

Hochgeschwindigkeits-USB-C

HyperDrive bietet das schnellste USB-C mit 40 Gbit/s Datenübertragung, 5K-Videoausgabe und 100 W Leistungsabgabe.

Duale USB-C Data und Power Delivery

HyperDrive ist der einzige USB-Hub für MacBook Pro® und MacBook Air® mit zwei USB-C-Anschlüssen, die Stromversorgung und Daten unterstützen (40 Gbit/s / 100 W + 5 Gbit/s / 60 W).

Praktische Erweiterungsanschlüsse

Zwei zusätzliche USB-A 3.0-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. (Apple SuperDrive® wird nicht unterstützt)

Nahtlose Farbe, Material und Verarbeitung

Das Aluminiumgehäuse ist so konzipiert, dass es in jeder Hinsicht perfekt zu Ihrem Apple®-Gerät passt.

Note:

USB-A-Anschlüsse unterstützen weder Apple SuperDrive® noch laden sie iPads®

GERÄTEKOMPATIBILITÄT

- Apple MacBook Pro® (2016 - 2020) / Air® (2018 - 2020)