

HyperDrive VIPER 10-in-2 USB-C Hub - Grau

SKU: HD392 UVP: £114.99 | €129.99

*The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., Annual 2021.



FUNKTIONEN

USB-C-Hub mit 10 Anschlüssen für MacBook Pro®/Air®

Verwandelt zwei USB-C-Anschlüsse in 10 Anschlüsse mit 2 x 4K 60Hz HDMI, 3 x USB-A, Gigabit Ethernet, MicroSD/SD, 60 W USB-C-Stromversorgung und einer 3.5 mm Audiobuchse

Unterstützung für zwei 4K 60 Hz-Monitore

Verbessern Sie Ihre Produktivität und Ihre Spiele mit der Unterstützung für zwei 4K 60 Hz-HDR-Monitore (erfordert 2 x USB-C-Anschlüsse). *Das MacBook® M1 kann nur einen erweiterten Monitor unterstützen.

Funktioniert mit jedem USB-C-Gerät

Schieben Sie separate USB-C-Kabel zurück, um jedes USB-C-Gerät als 9-Port-USB-C-Hub (mit 4K 60 Hz HDMI) oder USB-C zu 4K 60 Hz HDMI-Adapter anzuschließen.

Schnelles Aufladen mit 60 W USB-C Power Delivery

Laden Sie während der Arbeit oder beim Spielen, mit USB-C PassThrough Charging.

Praktische Erweiterungsanschlüsse

Zusätzliche drei USB-A 3.0-Anschlüsse, microSD- und SD-Speicherkartensteckplätze für schnelle Datenübertragung.

*Apple SuperDrive® wird nicht unterstützt.

Schnelles und zuverlässiges Ethernet

Holen Sie sich die zuverlässigste und schnellste Internetverbindung für Arbeit, Freizeit und Videokonferenzen.

HINWEIS:

- Erfordert ein kompatibles ThunderBolt 3.0 oder USB-C PD 3.0 Host-Gerät
- USB-C-PD-Netzteil ist nicht enthalten

GERÄTEKOMPATIBILITÄT

- Universell

Universeller USB-C-Hub für MacBook®, Chromebook™, und PC. Dieser USB-C-Adapter fügt 10 Anschlüsse hinzu: Dual 4K 60 Hz HDMI-Ausgang, USB-C-Stromversorgung, Gigabit-Ethernet-Adapter und mehr.

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE:

- 2 x HDMI 4K @ 60 Hz
- 3 x USB-A 5 Gbit/s
- Gigabit-Ethernet
- SD UHS-I 104 MB/s
- MicroSD UHS-I 104 MB/s
- USB-C PD (Power Delivery) 60 W
- 3.5 mm Audiobuchse

SPECIFICATIONS

UVP: £114.99 | €129.99

Farbe: Grau

Garantie: Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie

EAN Code: 6941921146030

HTS: 8471800000

Produktabmessungen. (L x W x H) cm: 14.4 x 5 x 1.8 | 0.11kg

Abmessungen Verpackung. (L x W x H) cm: 11.60 x 3.00 x 23.29 | 0.16kg | Qty: 1

Abmessungen des Innenkartons. (L x W x H) cm: 32.00 x 13.19 x 25.50 | 1.76kg | Qty: 10

Abmessungen des Umkartons. (L x W x H) cm: 55.00 x 35.00 x 28.00 | 7.78kg | Qty: 40

Herkunftsland: CN