

Heckenschere

AdvancedHedgeCut 70 - classic green

USP

Umlaufender Griff/Schalter

Ergonomisches Design. Kontrolle in jeder Arbeitsposition.

Starker Motor. Liefert die Kraft die benötigt wird.

Hohe Schnittleistung und effiziente Kraftabgabe je nach Arbeitsaufgabe.

Sichtdurchlässige Schutzvorrichtung

Feintuning durch Sichtbarkeit der Schneidmesser.

Komfortabler Griff

Komfortabler Softgriff für angenehmes Arbeiten und gute Kontrolle der Schere.

USP

Pro Silence

Die leiseste Heckenschere am Markt. Schnell, kraftvoll und leise. Heckenschneiden ohne die Nachbarn zu stören.

Hohes Drehmoment

Ermöglicht es auch dickeres Geäst zu schneiden. Rutschkupplung* schützt Gerät vor Überlastung AdvancedHedgeCut 65 mit 34 mm Zahnöffnung, AdvancedHedgeCut 70 mit 34 mm Zahnöffnung

Scharf!

Lasergeschnitten und diamantgeschärft für das Finish bereits beim ersten Schnitt.

Sägefunktion

für spezielle Arbeiten



1

PT-HG/SKA4 | 04.05.2021

© Robert Bosch GmbH 2021. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

 **BOSCH**

Heckenschere

AdvancedHedgeCut 70 - classic green

Anwendernutzen

- **Leise und kraftvoll**
Schneide Deine Hecken künftig schnell und leise mit Bosch Pro**Silence** bis zu 80% weniger Geräusch als bei die Vorgänger Heckenscheren.
- **Leichte und ergonomisch**
ausbalancierte Heckenschere für problemlose Bedienung. Dank dem umlaufenden Schalter lässt sich die Heckenschere in allen Arbeitssituationen bestens kontrollieren – auch bei Überkopfarbeit.
- **Perfektes Schnittbild**
bereits nach erstem Schnitt danke lasergeschnittener und diamantgeschliffener Messer

Technische Daten

- Lautstärke: 91 dB(A)
- Messerlänge: 70 cm
- Zahnöffnung: 34 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.400
- Leistung: 500W
- Gewicht: 4,1 kg



- Lieferumfang: AdvancedHedgeCut 70, Messerschutz; Karton
- Verpackung (L x H x T) in mm: 1232 x 245 x 272
- VE (bestellbar/ Palette): 1/18
- Bildnummern: 359128; 359134; 359136; 359139
- Produkt-ID: 84672980
- Herstellland: Ungarn
- Vorgänger: AdvancedHedgeCut70; 06008C0900
- Verfügbar ab: Februar 2022

| Land | Bezeichnung | Bestell-Nr. | EAN-Code | UVP € exkl. MwSt. | UVP € inkl. MwSt. |
|------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DE | AdvancedHedgecut 70 | 0.600.8C0.903 | 4059952614762 | 184,87 | 219,99 |
| AT | AdvancedHedgecut 70 | 0.600.8C0.903 | 4059952614762 | 183,33 | 219,99 |