

# KERN 318-31

Milligrammgewicht, E2, 1 mg, Draht, Edelstahl poliert

# KERN



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML E2       |
| Produktfamilie   | 318           |

## Messsystem

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )               | 0,0001   |
| Konformitätsbewertung möglich                          | ✓        |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> ) | 160      |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )  | 0,0001   |
| Gewicht OIML-Klasse                                    | E2       |
| Prüfgewicht - Nennwert                                 | 1 mg     |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                     | 0,006 mg |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )              | 8000     |
| OIML-konform                                           | ✓        |

## Bauform

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht             | Draht             |
| Abmessungen Gewicht (B×T×H) | 5×5×2 mm          |
| Material                    | Edelstahl poliert |
| Art der Justierung          | Feilen            |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-351 |
|--------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 5×5×2 mm |
|--------------------------------|----------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Versandart        | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.  | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg     |
| Versandgewicht    | 0,1 kg      |

## Optionale Etuis

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Etui - Kunststoff Artikelnummer | 347-009-400 |
| Etui - Aluminium Artikelnummer  | 317-009-600 |
| Etui - Holz Artikelnummer       | 338-090-200 |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761478497                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

