

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Profi-Fontänenzubehör PSG 48			30547	60
				4011458305476	Monate
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	24,80	11,70	19,50	0,70 / 0,85	1

Profi-Fontänenzubehör PSG 48

Menge / Palette:
216
Menge / LKW:
7.128


Kurzbeschreibung:

Professionelles Wasserspiel-Zubehör zur universellen Verwendung für Teichpumpen mit einer Förderleistung ab 6000 l/h. Das Set besteht aus einem verchromten Schaumsprudler, einem Teleskopsteigrohr der Länge 23-44 cm, einem Kugelgelenk für stufenlose Winkelverstellung bis 90°; einem professionellem Verteiler mit jeweils separater Mengenregulierung und allen notwendigen Verbindungs-teilen. Dadurch ist bei ausreichender Pumpenfördermenge der gleichzeitige Betrieb von Schaumsprudler und weiterer Systeme wie Teichfilter, Bachlauf, Wasserfall usw. problemlos möglich.

Technische Daten:

Fördermenge max.:	6000 l/h
Schaumsprudler:	verchromt, IG 30,93 mm (1")
Fontänenhöhe:	35-75 cm je nach Pumpentyp
Teleskopsteigrohr:	23-44 cm, IG 30,93 mm AG 33,25 mm (1")
2-Wegeverteiler:	Eingang: AG 47,80 mm (1 1/2") Ausgänge: 2 x IG 45,48 mm (1 1/2") jeweils stufenlos regelbar
Kugelgelenk:	IG 39,59 mm (1 1/4") + IG 30,93 mm (1")
Verstellbereich:	90°

Lieferumfang:



Beispielskizze

 PSG 48 montiert
 auf PPS 13.000

Prüfzeichen der Pumpe:


Ideale Ergänzung zu allen Profi-Pumpensystemen