

Tenda



CP7

Schwenk- und neigbare
Überwachungskamera 4MP



Link
More


CP7

Schwenk- und neigbare Überwachungskamera 4MP

Produktbeschreibung

Die Tenda CP7 ist eine hochwertige schwenk- und neigbare WLAN-Überwachungskamera. Die Kamera bietet eine 360° Rundumsicht und eine gestochen scharfe 4 Megapixel Auflösung. Zusätzlich bietet die CP7 viele Funktionen wie z.B. Zweiwege-Audio, eine Bewegungserkennung mit Objektverfolgung sowie eine Ton- und Lichtalarmfunktion. Die Tenda CP7 eignet sich perfekt für die Videoüberwachung von Innenräumen wie beispielsweise Wohnungen, Kellerräume, Geschäfte oder Büros.

Eigenschaften



4-MP Video in Super HD für noch mehr Details

Die Tenda CP7 verwendet einen 4 MP-Sensor und bietet eine gestochen scharfe Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Die Kamera reduziert effektiv Videorauschen und filmt jedes noch so kleine Detail.




Decken Sie jeden Winkel Ihres Hauses in Super HD ab

Das schwenk- und neigbare Design der Kamera, ermöglicht eine flexible Überwachung in alle Richtungen. Die CP7 deckt horizontal 360° und vertikal 155° ab (90° nach oben, 65° nach unten).



Erkennung menschlicher Umrisse für mehr Sicherheit

Basierend auf einem AI-Deep-Learning-Algorithmus, kann die CP7 Überwachungskamera menschliche Umrisse und Bewegungen problemlos erkennen. Die CP7 erfasst Bewegungen zuverlässig, erkennt verdächtige Situationen und sendet Ihnen im Bedarfsfall sofort ein Alarm-Signal an Ihr Smartphone.



Überwachungsbereiche festlegen mit nur einem Klick

Über die TDSEE App können Sie die Schwenk- und Neigepositionen der Kamera festlegen und als Überwachungsbereich definieren. Die CP7 dreht sich dann zyklisch entsprechend Ihrer voreingestellten Positionen und kann dadurch ganze Bereiche überwachen.

Eigenschaften



Automatische Zielerfassung und Verfolgung

Basierend auf dem AI-Machine-Vision Algorithmus, kann das "Smart Tracking" automatisch Bewegungen verfolgen und die Aufnahmen direkt speichern.




Licht- und Tonalarme für mehr Sicherheit

Sobald die Kamera eine unbefugte Person während der Alarmzeit erkennt, wird ein Alarmton mit blinkend weißem Licht ausgelöst. Zusätzlich erhalten Sie sofort eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.



Einfache Kommunikation an jedem Ort dank Zweiwege-Audio

Die Echtzeit Zweiwege-Audio-Funktion, ermöglicht es Ihnen jederzeit und überall mit Ihrer Familie zu sprechen auch wenn Sie gerade nicht Zuhause sind. Die CP7 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.



Individualisierbare Sprachalarmet

Sie können drei personalisierte Sprachnachrichten einsprechen und festlegen. Das eignet sich z.B. als Ladenbegrüßung oder als Diebstahlwarnung.

Eigenschaften




Tenda ist Experte für WLAN-Netzwerke

Die integrierten Spezialantennen erhöhen die WLAN-Leistung um bis 30%. Selbst hinter zwei Wänden ist die Videoüberwachung noch stabil und in Echtzeit abrufbar.



Zwei Speichermöglichkeiten

Die Überwachungsvideos können auf einer lokalen Micro-SD-Karte oder im Cloud-Speicher gespeichert werden. Selbst wenn bei einem Vandalismus-Fall etwas an Ihren Geräten kaputt geht, können Sie die Videos über die Cloud-Speicherung weiterhin abrufen.



Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Die CP7 verwendet eine AES128-Bit-Verschlüsselung für eine sichere Datenübertragung.

Teschnische Daten

Hardware Spezifikationen	
Schwenk- und neigbar	Horizontale Drehung: 355 Rundumsicht: 360°, Vertikale Drehung: 155° (90° hoch, 65° runter)
Linse	4mm@F2.2
Anschlüsse	Speicher: MicroSD-Karte (Bis zu 128 GB, Class10 oder höher) Power: DC 9V=1A Ethernet: 1x RJ45-Port, 10M/100M auto-negotiation
Tasten	Reset x 1
LED-Anzeige	Zweifarbige (rot & blau) 1x LED-Anzeige
Antennen	Interne Antennen
Abmessungen	103 mm x 88 mm x 88 mm
Video Spezifikationen	
Auflösung	2560 x 1440
Tag- und Nachtsicht	ICR-Infrarotfilter
Rauschunterdrückung	3D digitale Rauschunterdrückung
DWDR	Wird unterstützt
Gegenlichtkompensation	Wird unterstützt
ROI	Wird unterstützt
WLAN-Spezifikationen	
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
Datenrate	150 Mbit/s
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Weiteres	
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung & Erkennung menschlicher Umrisse
Alarm	Ton- und Lichtalarm
Audio	Vollduplex Zweiwege-Audio
DIY Audio	Drei personalisierte Sprachnachrichten
Bereichsüberwachung	Sechs voreingestellte Überwachungsbereiche

Infrarot-Nachtsichtweite	12 Meter (Umgebungsabhängig)
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
Feuchtigkeit	Feuchtigkeit im Betrieb: 10%-95% RH (nicht kondensierend) Lagerfeuchtigkeit: 3% ~ 95%RH (nicht kondensierend)
Zertifikate	CE, RoHs, FCC, RCM
Verpackungsinhalt	Schwenk- und neigbare Überwachungskamera, Netzteil, KIT für die Wandmontage, Schnellstartanleitung