

Gehäuse-Set - UM-PRO-KIT-B122-L80-7035 - 1310983

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene:
Breite: 83,8 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005),
für Leiterplatten mit Breite: 122 mm, Länge: 80 mm, Leiterplattenfläche: 7490 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 571115
GTIN	4063151571115
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	78,130 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	98,420 g
Zolltarifnummer	39169010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Gehäuse-Set
Typ	UM-PRO-KIT-B122-L80-7035
Art.-Nr.	1310983
Gehäuseart	Profilgehäuse
Gehäuseserie	UM-PRO
Ausführung	einschl. 2 Seitenelemente
Montageart	Tragschienenmontage

Maßangaben

Breite	83,8 mm
Höhe	142,3 mm
Tiefe	39,45 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,45 mm

Gehäuse-Set - UM-PRO-KIT-B122-L80-7035 - 1310983

Technische Daten

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	3
Maße	122 mm x 80 mm (Leiterplattenabmessung)
Leiterplattenfläche maximal	7490 mm ²
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
Einbaulage	parallel zur Tragschiene
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub / Fixierung mit Zusatzelementen

Materialangaben - Profil

Material	PA
Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Materialangaben - Seitenelemente

Material	PA
Farbe (RAL)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis
Hinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück
Art der Umverpackung	Karton

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27182701
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized

Gehäuse-Set - UM-PRO-KIT-B122-L80-7035 - 1310983

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868