

# Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0,8 x 4 x 154 mm

## Kraftform Kompakt VDE



|                    |                                |                       |              |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288220868                  | <b>Abmessung:</b>     | 230x60x12 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05004407001                    | <b>Gewicht:</b>       | 29 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                                | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallationen\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_is\\_sb.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektroinstallationen_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004407001 - 4013288220868

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Satz-Inhalt:



**KK 60 iS**  
05003407001 1 x 0,8 x 4 x 154 mm



### Stückgeprüft




Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

### VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

### VDE-Wechselklingen 154 mm lang



Passend für Kraftform Handhalter 7400 VDE, 827 T i und 817 VDE.

### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallationen\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_is\\_sb.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektroinstallationen_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004407001 - 4013288220868

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)