

## Akku-Kombo-Kit "Schreinerei"

### DLX2454AJ

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • 1  
Ladegerät

Akku-Kombo-Kit 18 V mit besonders kompakten,  
bürstenlosen Maschinen ideal für die Schreiner

Ein Maschinen-Set bestehend aus zwei bürstenlosen  
18 V-Maschinen: Akku-Bohrschrauber DDF483 und  
Akku-Bohrhammer DHR171. Das Set wird in einem  
MAKPAC der Größe 4 ausgeliefert und beinhaltet  
obendrein zwei Akkus BL1820B mit jeweils 2,0 Ah  
und ein Schnellladegerät. Das Akku-Kombo-Kit  
eignet sich bspw. hervorragend für den täglichen  
Einsatz in einer Schreinerei.



## Enthaltene Maschinen



Akku-Bohrhammer  
**DHR171Z**

# Akku-Bohrhammer

## DHR171Z

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

**Kompaktes bürstenloses Gerät zum Bohren und Hammerbohren**

Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion. Zum Bohren und Hammerbohren geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	13 mm
Bohrleistung in Beton	17 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	5 - 8 mm
Einzelschlagstärke	1,2 J
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	9,0 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Mit Konstantelektronik
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

158057-6  
Seitengriff 36



821552-6  
MAKPAC Gr. 4



265583-9  
Schraube M8x120

415486-9  
Tiefenanschlag

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197254-9 (2x)  
Akku BL1820B



195584-2  
Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

198362-9  
Staubschutzset



415486-9  
Tiefenanschlag

821551-8  
MAKPAC Gr. 3



839387-1  
Tiefziehteil f. MAKPAC



## Service - DHR171Z

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

