

**MACHT JEDE
STECKDOSE
SMART**

Schaltsteckdose

HmIP-PS-2

Angeschlossene Geräte jederzeit und von überall ein- oder ausschalten: Die Schaltsteckdose von Homematic IP lässt sich per Funk-Taster, Sprachsteuerung oder über die Homematic IP App steuern. So werden z. B. über individuelle Zeitprofile das Leselicht, der Fernseher oder die Dekobeleuchtung ganz automatisch ein- oder ausgeschaltet.




homematic ^{IP}
Smart wohnen. einfach komfortabel

DIE INTELLIGENTE STECKDOSE FÜR DEN ALLTAG

Schaltet nahezu alle herkömmlichen Elektrogeräte wie gewünscht – über Homematic IP Taster und Fernbedienungen, per Sprachbefehl, direkt am Gerät oder per Smartphone, egal ob von Zuhause oder unterwegs. Es können beispielsweise Stehleuchten, Radios, Luftbefeuchter, Ventilatoren oder selbst Geräte mit höheren Leistungen wie elektrische Heizkörper individuell gesteuert werden.

So lassen sich die Geräte dem Alltag anpassen und können z. B. zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.



Über die App lassen sich individuelle Zeitprofile einfach programmieren



KEIN UNNÖTIGER ENERGIEVERBRAUCH

Mit der Schaltsteckdose wird keine unnötige Energie von Verbrauchern im Stand-by-Betrieb verschwendet. Das Gerät schaltet Elektrogeräte nur dann ein, wenn sie gebraucht werden. So wird beispielsweise in der Nacht die Stromzufuhr zum TV automatisch ausgeschaltet und erst am nächsten Morgen wieder eingeschaltet.

Hat man einmal ein Gerät vergessen, kann dies über die App auch aus der Ferne bequem wieder ausgeschaltet werden. Ein zusätzliches Plus bietet die geringe Ruhestromaufnahme, was die Schaltsteckdose besonders stromsparend macht.

EINFACH LOSLEGEN

Die Montage erfolgt kinderleicht einfach durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Dank der kompakten Bauweise blockiert das Gerät keine umliegenden Steckdosen.

„ALEXA, SCHALTE DEN FERNSEHER AUS!“

Die Schaltsteckdose lässt sich sogar bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

REICHWEITENVERLÄNGERUNG

Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden. Weitere Informationen sind im Homematic IP Anwenderhandbuch verfügbar.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	13 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3 kW
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freiefeldreichweite	400 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	157338A0
EAN-Code	4047976573387
Kurzbezeichnung	HmlIP-PS-2
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	290,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Schaltsteckdose
Bedienungsanleitung