

# brennenstuhl®

## LED Akku Camping Lampe CAL 1 350lm, IP44



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1171800	<b>Akku-Kapazität:</b>	5,2 Ah
<b>EAN:</b>	4007123681228	<b>Akku-Spannung:</b>	3,7V
<b>VPE:</b>	1	<b>Leuchtdauer max.:</b>	75 h
<b>Lichtstrom:</b>	350 lm	<b>Akku-Ladezeit ca.:</b>	7 h
<b>Leistungsaufnahme:</b>	6 W	<b>Anzahl der Batterien:</b>	1
<b>Min. Farbtemperatur:</b>	2.700 K	<b>Batterie Bauart:</b>	Akku fest eingebaut
<b>Max. Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Batterie Technologie:</b>	Lithium-Ion
		<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
		<b>Schutzklasse:</b>	III
		<b>Schutzart (IP):</b>	IP44
		<b>Farbe:</b>	schwarz
		<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton

<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,57 kg
<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	12,6 cm
<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	12,6 cm
<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	25 cm
<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,7 kg
<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	15 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	15 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	26 cm

## Produkttexte

Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als nachhaltige Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

- \* Natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel.
- \* Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr.
- \* Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel.
- \* Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten.
- \* Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter.
- \* Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K-6500K, über kurzes Drücken am Drehknopfschalter.

## Lieferumfang

LED Akku Camping Lampe CAL 1, USB-Ladekabel