



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Klarwasserpumpe

**GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah)**

Art.-Nr.: 4181561

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661828

Die Einhell Klarwasserpumpe GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah) ist Mitglied der Power X-Change Familie, alle Akkus der Systemreihe können damit verwendet werden. Die flexible Batteriebox hat eine integrierte Kabelhalterung, die lange Kabelverbindung ermöglicht eine größere Eintauchtiefe. Der dreistufige Schalter beinhaltet eine Dauerlauffunktion. Eine große Fördermenge wird durch den leistungsstarken Motor gewährleistet. Dabei wird das Wasser flachabsaugend auf 1 mm wisch trocken entfernt. Das hochwertige Pumpengehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff. Der Schlauchanschluss ist gut erreichbar an der Pumpenoberseite angeordnet. Zum Betrieb ist eine 1x18V Batterie notwendig. Zum Lieferumfang gehört 1x4,0 Ah PXC Akku und Schnellladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelhalterung
- Dreistufiger Schalter mit Dauerlauffunktion
- Lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
- Große Fördermenge durch leistungsstarken Motor
- Flachabsaugend bis auf 1 mm wisch trocken
- Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Lieferung mit 1x4,0 Ah PXC Akku und Schnellladegerät




## Technische Daten

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - Förderhöhe max.        | 8 m            |
| - Fördermenge max.       | 4500 L/h       |
| - Eintauchtiefe max.     | 4 m            |
| - Max. Fremdkörpergröße  | 1 mm           |
| - Förderdruck max.       | 0.8 bar        |
| - Max. Wasser Temperatur | 35 °C          |
| - Schlauchanschluss      | 33,3mm (G1 AG) |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.87               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 4.3                |
| - Maße Einzelverpackung           | 330 x 260 x 305 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 16.2 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 540 x 340 x 620 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 940   2044   2204  |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



12V 2,0Ah Li-Battery  
Akku  
Art.-Nr.: 4511472  
EAN-Code: 4006825634655  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Wasser pumpen<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	20
2.0 Ah	25
2.5 Ah	30
3.0 Ah	40
4.0 Ah	50
5.2 Ah	60
6.0 Ah	70

Testaufbau:

1) -