

18 Volt Akku Combo Set 2.9.4 18 V BS 18 LT BL + WB 18 LT BL Q

Bestell-Nr.
EAN-Code

685208650
4061792226234

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 Akku-Pack Li-Power Extreme 18V-5,2Ah, Ladegerät ASC 55, metaBOX 165 L

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0,7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg
Gewicht mit Akkupack	1,6 kg
<ul style="list-style-type: none"> • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com 	

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	27 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min

Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Gewicht mit Akkupack	2,5 kg

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln