

CO2-Ampel Typ

Art.-Nr.

Standard Farbe

weitere Farben bei Bedarf ohne Aufpreis

Wunsch RAL Farbe

Logo

grün leuchtend
gelb-grün leuchtend
rot leuchtend
rot blinkend + Alarmton



Auswahlkriterien, Einsatzzweck

Sensortaste



medical

400350

weiß
grün
grau

09.67945.0



bis 800 ppm
bis 1200 ppm
bis 2000 ppm
über 2000 ppm

Für Menschen mit besonderen physiologischen Eigenschaften in Krankenhäusern, Arztpraxen und deren Wartezimmer, Pflegeeinrichtungen, Seniorenresidenzen, Tageskliniken, etc. ist unsere empfindlichste Ampel sehr gut geeignet.

LED- und Alarmtest,
Alarm stumm schalten

school

400250

grün
weiß
grau

09.67945.0



bis 1000 ppm
bis 2000 ppm
über 2000 ppm

Basierend auf der Ad-hoc Studie 2008 gab das RKI eine Empfehlung für die Schaltschwellen in Klassenzimmern. Diese Variante wird ohne Blinklicht und Alarmton für einen störungsfreien Unterricht geliefert und erfüllt viele Zuwendungsrichtlinien der Bundesländer.

ohne Sensortaste

office

400380

weiß
grün
grau

09.67945.0



bis 1200 ppm
bis 2000 ppm
bis 2500 ppm
über 2500 ppm

Vom Einzel- bis zum Großraumbüro: Nur wer frische Luft atmet, kann seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit den Tag über aufrecht erhalten. Zudem hilft die Ampel beim Energie sparen: die Fenster müssen nicht auf Dauerkipp stehen!

LED- und Alarmtest,
Alarm stumm schalten

factory

400360

grau
weiß
grün

09.67945.0



bis 1400 ppm
bis 2000 ppm
bis 2500 ppm
über 2500 ppm

Höchste Alarmstufe entspricht der halben Maximalen Arbeitsplatz Konzentration (MAK). Die toleranteste Ampel ist ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, in der Werkstatt, Amtsstuben mit Publikumsverkehr oder der Gastronomie, uvm.

LED- und Alarmtest,
Alarm stumm schalten

customized

400370

grau
weiß
grün

09.67945.0



wir programmieren die Schaltschwellen nach **Ihren Vorgaben** von 500 bis >4000 ppm

Entsprechen die vier Ampeln nicht Ihren Anforderungen, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre bevorzugten Schaltschwellen frei bestimmen zu können und auch, ob es einen Alarmton mit Sensortaste zum stumm schalten gibt oder rote LEDs blinken.

Je nach Wahl:
LED- und Alarmtest,
Alarm stumm schalten

