

Akku-Schlagschrauber

DTD171FJAR

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹

Schlagschrauber in Sonderfarbe rot mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹ |
| Drehmoment max. | 180 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M16 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M14 |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹ |
| Aufnahme | 1/4 " |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 108 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 97 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |

Spezifikationen

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche
- Modusauswahl mit einer Hand möglich
- Ultra-Kompakt und perfekt ausgewogen mit nur 116 mm Gehäuselänge
- Verbesserte Spindellagerung durch doppeltes Kugellager
- LED rechts und links am Gehäuse zur optimalen Ausleuchtung
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



450128-8

Kontaktschutzkappe



453974-8

Kofferverschluss für MAKPAC



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5 (2x)

Akku BL1830B



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



453974-8

Kofferverschluss für MAKPAC



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC

