


PARAPROJECT®

Case TC16

Protect , TwinCharge , Transport , Charge



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC16 TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	20872015116
GTIN / EAN	4006793003361
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1 x Geräteanschlusskabel, EU, 5m - 1 x Bedienungsanleitung
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75mm Durchmesser davon 2 mit Radfeststeller, Teleskopauszug 4-fach, beidseitige Tragegriffe automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit div. Fächern und RV Tasche für Zubehör und Eingabestifte - Korpus mit TwinCharge Ladeinheit mit USB-C und A Ausgängen - 16 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich mit Technikfach - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor - Hauptschalter - Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	alle Geräte mit USB-C oder USB-A Ladekabel
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-C®
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung
Ausgangsleistung je Port	max. 5V/9V/12V/15V3A, 20V2.25A
Optionales Zubehör	- Ladekabel USB-C auf C - Ladekabel USB-C auf Lightning - Ladekabel USB-A auf Lightning
Schließsystem	Zahlenschlösser


PARAPROJECT®

Case TC16

Protect , TwinCharge , Transport , Charge

Anschlüsse	- Außen Zentrale Stromversorgung, Innen je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	24 mm x 255 mm x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- 16 Einschubfächer für Tablets ,
TwinCharge Technologie (16 x USB-
A oder 16 x USB-C Anschlüsse
verwendbar)