



SNOW  
Weiße polierte Steinoptik



SAND  
Gebürstete Sandsteinoptik

## Infrarot-Natursteinheizung MH-Set

Infrarotheizgerät mit einzigartigem Naturprodukt als Strahlungsfläche.  
Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R.

### Funktion

- Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
- Konstante, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Speicherkapazität des Natursteins
- Mäanderförmig verlegtes Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
- Hohe Lebensdauer durch eingegossenen Heizleiter mit optimaler Wärmeübertragung
- Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
- Vollheizung und Spot-Heizung für temporär genutzte Räume
- Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile
- Lieferung erfolgt mit Temperaturregler DTB 2R – erweiterbar zum DIMPLEX Smart Climate System
- VDE-Prüfzeichen

### Montage

- Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,2 m) zur Festinstallation
- Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand

### Design

- Glatte Oberfläche für einfache Pflege
- Unsichtbare Befestigung sorgt für minimalen Wandabstand
- Edelste Natursteine mit einzigartigen Farben und Zeichnungen



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Die MH-Serie bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.


# Infrarot-Natursteinheizung MH-Set

## Technische Daten

Natursteinheizung zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz, Kernbeheizung durch Stein eingelassene Heizleitungen, besondere Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, zweifacher Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. 5 Jahre Garantie.



Einbindung ins Smart Climate System durch Temperaturregler DTB 2R



Horizontale Wandmontage



Vertikale Wandmontage

Modell	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Anschluss-spannung	Schutzklasse	Schutzart	B x H x T mm	Gewicht kg
MH 4 NO Set	380340	snow	350	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	600x400x70	22
MH 4 PAM Set	380350	sand	350	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	600x400x70	19
MH 7 NO Set	380360	snow	650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x400x70	35
MH 7 PAM Set	380370	sand	650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x400x70	31
MH 9 NO Set	380380	snow	850	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x500x70	43
MH 9 PAM Set	380390	sand	850	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x500x70	37
MH 12 NO Set	380400	snow	1250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x600x70	51
MH 12 PAM Set	380410	sand	1250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x600x70	47
MH 15 NO Set	380420	snow	1450	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	65
MH 15 PAM Set	380430	sand	1450	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	57
MH 17 NO Set	380440	snow	1650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1350x600x70	68
MH 17 PAM Set	380450	sand	1650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1350x600x70	62