


AUDIO-AUSSENSTATION

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

ADV-1020



WETTER-SCHUTZDACH Aluminium

ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE

- Hochwertige Mattbeschichtung in silber oder anthrazit

NAMENSCHILD

- Sensorgesteuerte Beleuchtung
- Optische Türöffneranzeige



- Einfaches Auswechseln der Namensschilder



INTEGRIERTES FUNKMODUL

zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem BELL-System und der FG-Serie von me



MODELLBEISPIEL

DOWNLIGHT LED's lichtsensorgesteuert und abschaltbar

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- Innenstationen Vistus/Vistadoor und/oder IP-Box VS-M1
- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.



ADV-1020

AUDIO-AUSSENSTATION FÜR 2-FAMILIENHAUS

MODELL	ADV-1020 S (silber) Art-Nr: 41317	ADV-1020 A (anthrazit) Art-Nr: 41318	ADV-1020 W (weiß) Art-Nr: 41326
LIEFERUMFANG	1x Außenstation mit Wetterschutzdach		
GERÄTE (B x H x T)	114 x 114 x 30 mm (B x H x T, ohne Schutzdach)		
VERPACKUNG	180 x 180 x 70 mm (B x H x T) • 0,6 kg		
VE	10 Stück • 375 x 370 x 195 mm (B x H x T) • 6,6 kg		
STROMVERSORGUNG	Netzteil min. 15V DC/1A		
ZUSATZ-INFO	Min. 4-adriges Kabel (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C		
ZULASSUNG	Europäische Union		
EAN-CODE	ADV-1020 S: 4250109132980	ADV-1020 A: 4250109132997	ADV-1020 W: 4250109133079

AUDIO-AUSSENSTATION

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

- Komplettes Außengehäuse aus Aluminium, wettergeschützt gemäß IP44
- Wetterschutzdach (demontierbar)
- Lichtsensor-gesteuerte, gleichmäßige Klingeltaster-Beleuchtung
- Lichtsensor-gesteuertes LED-Downlight als Orientierungslicht (z.B. für Stufen), manuell abschaltbar
- Optische oder akustische Klingelbestätigung
- Optische Türöffnungsanzeige: Klingeltasterbeleuchtung wechselt auf grün, wenn Türöffner betätigt wurde
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der BELL- und FG-Serie von **me**
- Kompatibel mit allen Komponenten aus den Türsprechanlagen-Serien Vistadoor und Vistus
- Vereinfachte Aufputzmontage – Aufbauhöhe nur 30 mm
- Erhältlich als 1- und 2-Familienhausversion in silber, anthrazit und weiß


ADV-1020

**Smartphone-kompatibel
in Verbindung mit IP-Box VS-M1**
ADV-1020 A

ADV-1020 S

ADV-1020 W

ERWEITERBAR MIT
