


VIDEO-INNENSTATION TOUCH **iP**

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

- 177 mm (7") kapazitiver Touch-Monitor mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum und Uhrzeit
- Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- IP & App für iOS und Android: Durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen
- 16 Klingeltöne: verbesserter Klang und höhere Lautstärke (einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel- und Sprachlautstärke mehrstufig einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) – Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Bis zu 3 Außenstationen und eine Zusatz-Kamera können von jeder Innenstation angesteuert werden
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 28 mm flach
- Anschluss für Etagen Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der Bell- oder FG-Serie sowie zur Ansteuerung eines CUVEO-Empfängers (z.B. Funk-Lichtschalter) von m-e

**IP + APP FÜR
IOS UND ANDROID**
**INDIVIDUELLE
KLINGELTÖNE
MÖGLICH**
**BILDSPEICHER
FUNKTION**
**INTEGRIERTES
FUNKMODUL FÜR
FUNK-TÜRGLOCKEN**

**auch in der Farbe
schwarz erhältlich**
**Individuelle
Klingeltöne
möglich**

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)
- Kabellänge max. 100 Meter

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.


ZUBEHÖR
VDV-907 IP
ZUSATZ-INNENSTATION VIDEO **iP**

| MODELL | VDV-907 IP - W (weiß) • Art-Nr: 41269 | VDV-907 IP - S (schwarz) • Art-Nr: 41289 |
|--------------------|---|--|
| LIEFERUMFANG | 1x Innenstation mit 7" (177mm) Touch-Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel) | |
| GERÄTE (B x H x T) | Innenstation: 220 x 160 x 28 mm | |
| VERPACKUNG | 285 x 210 x 45 mm (B x H x T) • 0,7 kg | |
| VE | 10 Stück • 300 x 230 x 480 mm (B x H x T) • 7,6 kg | |
| STROMVERSORGUNG | Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb) | |
| ZUSATZ-INFO | Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C | |
| ZULASSUNG | Europäische Union | |
| EAN-CODE | 4250109190454 weiß | 4250109190492 schwarz |



NEUHEIT

VIDEO-INNENSTATION TOUCH iP

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

VDV-907



Einbindung Ihres Smartphones
Egal, wo Sie gerade sind - durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen



Ihr Smartphone* als Innenstation



7" TOUCH-MONITOR

- 2mm Echtglas
- Auflösung 1064 x 600 Pixel
- Digitaler Bildspeicher für 100 Fotos
- Individuelle Einstellmöglichkeiten über Onscreen Menü

INTEGRIERTES FUNKMODUL
zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem Bell-System und der FG-Serie von me

Individuelle Klingeltöne möglich
mp3



RUHE-TASTE Sensortouch

TÜRÖFFNER-TASTE Sensortouch

SPRECH-TASTE Sensortouch

ERWEITERBAR MIT



WWW.M-E.DE

M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENNAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m-e.de