



NEUHEIT

BELL-502 TX

# BELL-500 SERIE



## 2- FAMILIENHAUS **FUNK-KLINGELTASTER**

- Funk-Reichweite bis zu 500 Meter (Freifeld)
- 16 Klingeltöne
- Lichtsensor-gesteuerte Namensschildbeleuchtung (nur bei Anschluss mit Klingeltrafo AC/DC 8-12 Volt)
- Namensschild von außen wechselbar
- Spritzwassergeschützt gem. IP44
- Spannungsversorgung: Wahlweise 8-12V AC/DC oder 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), Batterielebensdauer ca. 2 Jahre
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Sendern und Empfängern
- Einfache Aufputzmontage
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- Erhältlich in anthrazit, silber oder weiß

Die neuen **BELL-500 Modelle** sind mit allen Komponenten der BELL- und FG-Serien kompatibel und können nach ihren Wünschen erweitert und kombiniert werden. Die volle Reichweite von bis zu 500 Metern (Freifeld) sowie sämtliche 16 Klingeltöne sind jedoch ausschließlich zwischen Sendern und Empfängern aus der BELL-500-Serie verfügbar.



**2-Familienhaus Taster**  
in der Farbe **silber, anthrazit**  
oder **weiss**

### ➤ **BELL-502 TX**      **2-FAMILIEN FUNK-KLINGELTASTER**

<b>MODELL</b>	Bell-502 TXS • Art-Nr: 41304	Bell-502 TXA • Art-Nr: 41305	Bell-502 TXW • Art-Nr: 41357
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Sender (Klingeltaster) für 2-Familienhaus		
<b>GERÄT</b>	88 x 114 x 22 mm (B x H x T)		
<b>VERPACKUNG</b>	124 x 174 x 27 mm (BxHxT) • 185 g		
<b>VE</b>	20 Stück • 270 x 190 x 290 mm (BxHxT) • 4,4 kg		
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Wahlweise 8-12V AC/DC oder 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)		
<b>FUNK-REICHWEITE</b>	Bis 500 Meter • Frequenz: 434 MHz		
<b>ZULASSUNG</b>	Europäische Union		
<b>EAN-CODE</b>	4250109132850 silber	4250109132867 anthrazit	4250109133116 weiss



Als **1- BIS 3-FAMILIENHAUS** erhältlich