



## Infrarot-Strukturheizung IRP-Set

Infrarotheizung in edlem Weiß zur Decken- oder Wandmontage.  
Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R.

### Funktion

- Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
- Spezielle Oberflächenstruktur zur besseren Wärmeverteilung
- Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
- Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
- Vollheizung und Spotheizung für temporär genutzte Räume
- Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile
- Lieferung erfolgt mit Temperaturregler DTB 2R – erweiterbar zum DIMPLEX Smart Climate System

### Montage

- Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation
- Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand oder Decke
- Spezielles Zubehör für die Deckenmontage (IRP Cable Set für Seilabhängungen z.B. für besonders hohe Decken)
- Montageset für Rasterdecken (IRP 300 Frame)
- V-Halter zur Befestigung ermöglicht einfache Montage

### Design

- Spezielle Strukturbeschichtung für besonders effizienten Strahlungswinkel durch vergrößerte Abstrahlfläche
- Modernes Design in edlem Weiß passt zu jedem Einrichtungsstil
- Halter für Decken- oder Wandanbringung



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Die IRP-Serie bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.

# Infrarot-Strukturheizung IRP-Set

## Technische Daten

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Erhältlich in den Heizleistung 300, 600 und 850 W. Besondere Oberflächenstruktur zur besseren Wärmeverteilung besondere. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur. 5 Jahre Garantie.



Einbindung ins Smart Climate System durch Temperaturregler DTB 2R



IRP 300 Frame für bündigen Deckeneinbau



IRP Cable Set für Seilabhängungen

	IRP 300W Set	IRP 600W Set	IRP 850W Set
<b>Art.-Nr.</b>	380470	380480	380490
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß
<b>Heizleistung W</b>	300	600	850
<b>Anschlussspannung</b>	1/N/PE - 230V, 50 Hz	1/N/PE - 230V, 50 Hz	1/N/PE - 230V, 50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I
<b>Schutzart</b>	IP 44	IP 44	IP 44
<b>B x H x T mm</b>	592 x 592 x 30	1192 x 592 x 30	1192 x 800 x 30
<b>Gewicht kg</b>	5,0	9,4	12,6