

Küchenmaschine, MUM5, 900 W, weiß MUM54D00



Zubehör

1 x Deckel, 1 x Edelstahl-Rührschüssel, 1 x Knethaken, 1 x Rührbesen, 1 x Schlagbesen, 1 x Zubehörtasche dunkelgrau

Zusätzlich erhältliches Zubehör

MUZ45AG1 Asia-Gemüse-Scheibe, MUZ45KP1 Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe, MUZ45LS1 Lochscheibensatz, MUZ45MX1 Glasmixer, MUZ45PS1 Pommes-Frites-Scheibe, MUZ45RS1 Reibscheibe, MUZ45RV1 Reibevorsatz, MUZ45SV1 Spritzgebäckvorsatz, MUZ45XCG1 3-in-1 Mühle / Zerkleinerer, MUZ45XTM1 TastyMoments, MUZ5BS1 BakingSensation, MUZ5CC2 Würfelschneider, MUZ5EB2 Speiseeisbereiter, MUZ5ER2 Rührschüssel, MUZ5FW1 Fleischwolf, MUZ5GM1 Getreidemühle, MUZ5KR1 Rührschüssel, MUZ5MM1 Multi-Mixer, MUZ5MX1 Mixeraufsatz, MUZ5NV1 Lasagne-Vorsatz, MUZ5NV2 Tagiatelle-Vorsatz, MUZ5NV3 Spaghetti-Vorsatz, MUZ5PP1 PastaPassion, MUZ5VL1 VeggiesLove, MUZ5ZP1 Zitruspresse

Der perfekte Start für die erste eigene Küche

- **Starker 900 Watt Bosch Motor:** ideal für schnelle Back- und Kochergebnisse auch bei schweren Teigen.
- **3D PlanetaryMixing:** schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- **Parkposition:** leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil.
- **Patisserie-Set:** Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen. Aus Edelstahl und damit spülmaschinengeeignet.
- **EasyArmLift:** müheloses Bewegen des Rührarms auf Knopfdruck.

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	282 x 280 x 271 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	352 x 400 x 400 mm
Abmessung der Palette :	190.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	30
Nettogewicht :	5,1 kg
Bruttogewicht :	6,0 kg
EAN-Nummer :	4242002823928
Anschlusswert :	900 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	110,0 cm
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE



4 242002 823928

Küchenmaschine, MUM5, 900 W, weiß MUM54D00

Der perfekte Start für die erste eigene Küche

Exzellente Ergebnisse

- 900-Watt-Motor
- 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten.
- 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter
- Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs

Vielfalt

- Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör
- Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen

Komfort

- Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil.
- EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör
- Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels
- LED-Betriebs- und Fehleranzeige
- Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken

Material / Design

- Edelstahl-Rührschüssel mit 3,9l Fassungsvermögen für bis zu 2kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig

Enthaltenes Zubehör

- Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen
- Zubehörtasche: das Zubehör kann problemlos in der Schüssel aufbewahrt werden.
- transparenter Deckel mit Einfüllöffnung

Sicherheit

- Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit.
- Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz
- Wiedereinschaltssicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors